# 品番：EA709BJ-20

# 品名：デジタル抵抗計(低抵抗)

| | | | |
|---|---|---|---|
| 販売価格 | 132,000円（税抜）／ 145,200円（税込） | | |
| カタログ価格 | 132,000円（税抜）／145,200円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫：0　（2025/07/05 19:43現在） | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 |
| カタログページ | 0802ページ | | |

**仕様**

| | | | |
|---|---|---|---|
| メーカー | 日置電機（HIOKI） | 型番 | RM3544-01 |
| 抵抗レンジ | 30 mΩ (最大表示35.000 mΩ, 分解能 1 μΩ)～3 MΩレンジ (最大表示3.5000 MΩ, 分解能 100 Ω), 9切替え<br>基本確度:±0.020% rdg.±0.007% f.s. | 定格電圧 | DC5.5V max. |
| 定格電力 | 15VA | 温度測定 | -10.0℃～99.9℃<br>基本確度:±0.5℃ |
| 測定可能範囲 | 0.000mΩ（測定電流300mA）～3.5MΩ | 測定スピード | 速い：50Hz:21ms、60Hz:18ms<br>中間：101ms<br>遅い：401ms |
| 交流電流 | （30mΩレンジ時）300mA～（3MΩレンジ時）500nA | 測定確度 | ±0.020%rdg.±0.007%f.s. |
| 電源 | AC100V～240V、50Hz/60Hz | サイズ | 215（W）×166（D）×80（H）mm |
| 重量 | 1.0kg | 機能 | 温度補正機能、コンパレータ（ABS/REF%）、キーロック　（OFF/メニューロック/全ロック）、表示桁数選択機能（5桁/4桁）、電源周波数設定（AUTO/50Hz/60Hz）スケーリング、判定音設定、オートホールド、アベレージ、パネルセーブ/ロード |
| | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| メモリ機能 | 無 | 通信インタフェース | RS-232C/PRINTER　(RS-232C)/USBから1つを選択して使用<br>リモート機能、通信モニタ機能、データ出力機能 |
| 付属品 | 電源コード×1、クリップ形リード×1、EXT I/O用オスコネクタ×1、アプリケーションディスク×1、USBケーブル（A-Bタイプ）×1、予備ヒューズ×1 | | |
| 基本確度0.02%, 最小分解能1μΩ, 最大測定電流300mA | | | |
| 測定可能範囲0.000mΩ（測定電流300mA）～3.5MΩ | | | |
| ガード端子使用のプローブと測定電流アップでノイズに強い測定 | | | |
| NPN/PNP対応のEXT I/Oでさまざまな自動ラインに対応 | | | |

**株式会社エスコ**
大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号　06-6532-6226（代表）
© 2018 ESCO Co.,Ltd.