品番：EA712A-10

品名：白色LED照度計

販売価格	24,100円（税抜）／ 26,510円（税込）		
カタログ価格	24,100円（税抜）／26,510円(税込)		
在庫数	最新在庫：2　（2025/05/28 04:39現在）		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	0804ページ		

仕様

メーカー	FUSO	型番	TM-201L
測定範囲	200/2,000/20,000/200,000Lux （20/200/2,000/20,000Fc）	分解能	0.1/1/10/100Lux （0.01/0.1/1/10Fc）
測定精度	±3%（色温度2856Kの標準白熱電球及び補正された白色LED）、 ±8%(その他の光源)	機能	ホールド、最高値表示
電源	9V電池×1個（付属）	サイズ	本体：55(W)×38(D)×130(H)mm、 センサー：55(W)×25(D)×80(H)mm
重量	250g(電池含む)	測定方式	シリコンフォトダイオード
サンプリング	2.5回/秒	角度偏差（COSINE特性）	±2%（30°）、 ±6%（60°）、 ±25%（90°）
ディスプレイ	3.5桁LCD液晶ディスプレイ	コード長	1m
照度測定単位	lx、Fc	電池寿命	約200時間
ゼロ調整	調整つまみ付		
ソフトケース付			
白色LEDおよびあらゆる可視光の測定に対応。			
ホールド機能（読取値、最大値）付きなのでデータ管理が簡単です。			

角度偏差補正、ゼロ調整機能付なので高精度な測定が可能です。
4レンジ切替
注意：付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入ください。

株式会社エスコ
大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号　06-6532-6226（代表）
© 2018 ESCO Co.,Ltd.