品番：EA715AG-62

品名：15kg(2g) 防水・防塵台はかり

販売価格	98,000円（税抜）／ 107,800円（税込）		
カタログ価格	98,000円（税抜）／107,800円(税込)		
在庫数	最新在庫：1　（2025/08/15 08:20現在）		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	0773ページ		



仕様

メーカー	エー・アンド・デイ	型番	FS-15Ki
秤量	15kg	最小目盛	1g/2g/5g（内部設定により変更可能）
載皿サイズ	250×250mm	防塵・防水	IP65
機能	コンパレータライト標準装備、テンキー付き	サイズ	250(W)×414(D)×496(H)mm
測定方式	電気抵抗線式（ロードセル式）	表示モード	g、kg
電源	電源ケーブル、または内蔵型小型鉛バッテリー(ユアサコーポレーション社のNP4.5-6をお使いいただけます)	重量	8.1kg
材質	SUS304	表示	重量表示：7セグメントLCD/文字高（18.6mm）バックライト付き アナログバー表示：60 エレメントLCD バックライト付き 比較結果：HI（黄）/OK（緑）/LO（赤）LED
応答速度	約1秒	電源ケーブル	1.5m
付属品	取扱説明書	再現性（標準偏差）	0.002kg
直線性	±0.005kg	スパンドリフト	±20ppm/℃（5℃～35℃）
使用温湿度範囲	−10℃～40℃、85%RH以下	校正重量（初期値）	15kg

バックライト液晶表示
最小目盛は内部設定により変更可能です。
2電源方式
アナログバー表示（60分割表示）
3色の判定用コンパレータライト内蔵 テンキー入力による上下限値の簡単設定、ブザー音量47dB（本体正面1mでの測定）
防塵・防水仕様 ステンレス（SUS304）製ボディ
1秒の高速測定で計量効率大幅アップ

株式会社エスコ
大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号　06-6532-6226（代表）
© 2018 ESCO Co.,Ltd.