

サンディスク® スリム デュアル ドライブ ポータブルSSD USB Type-AおよびUSB Type-C™対応

プロフェッショナルに欠かせないハイ
パフォーマンスのポータブルドライブ



サンディスク® スリム デュアル ドライブでデータ管理を強化し、最大1,000MB/秒²の読み出し速度と最大900MB/秒²の書き込み速度を活用できます。USB-C™とUSB-Aデバイス間でシームレスにデータを移行し、最大2TB¹の大容量で大量のコンテンツを保存できます。サンディスク® スリム デュアル ドライブは、ハイパフォーマンスとポータビリティを求める出張の多いプロフェッショナル向けに作られ、堅牢な構造に最先端のデータ保護と利便性を兼ね備えています。

特長

- **パフォーマンスを最大化**：最大1,000MB/秒²の読み出し速度と900MB/秒²の書き込み速度を発揮するので、納期に遅れる心配はありません。
- **大容量**：制作プロジェクトや重要なドキュメントを最大2TB¹の大容量で簡単に保存、アクセス、共有できます。
- **優れた耐久性**：洗練されたメタルデザインで耐久性を備えたこのデュアルドライブは、パフォーマンスだけでなく、優れた耐久性を発揮するので、ファイルをどこにでも持ち運びできます。
- **データ暗号化**：サンディスク®の暗号化テクノロジーでデータを保護できるので、出張先でも安心です。³
- **汎用性の高い接続**：USB Type-C™とUSB Type-A対応ノートパソコン、タブレット、スマートフォン間でファイルを転送できます。⁵
- **簡単に管理**：サンディスク®モバイルアプリを活用すれば、自動バックアップや、すばやいファイル管理と取得が可能です。⁴

サンディスク® スリム デュアル ドライブ ポータブルSSD USB Type-A およびUSB Type-C™対応

パフォーマンスとポータビリティを
併せ持つ



製品仕様

フォームファクター	USB-C™およびUSB-A対応ポータブルSSD
利用可能な容量 ¹	1TB、2TB
インターフェース	USB 3.2 Gen 2
データ転送速度 ²	最大1,000MB/秒の読み出し速度と最大900MB/秒の書き込み速度。
製品外寸	80 x 18.4 x 10.7 mm 3.15 x 0.72 x 0.42インチ
パッケージサイズ	101.6 x 60.3 x 152.4 mm 4 x 2 x 6インチ
製品重量	23 g 0.05ポンド
動作時の温度範囲	0°C~45°C (32°F~113°F)
ストレージ温度	-10°C~70°C (14°F~158°F)
互換性	USB Type-Aデバイス、USB Type-C™デバイス USB 3.2 Gen 2
システム条件	システムの互換性 (サンディスク®アプリ) Windows® 10以降、macOS v12以降 システムの互換性 (Windows®) Windows® 10以降、macOS v12以降
保証 ⁶	5年

¹ 1TB = 1兆バイト。実際のユーザーストレージ容量は若干少なくなります。

² 特に明記されていない限り、読み出し速度に基づきます。1MB/秒 = 100万バイト/秒。社内テストに基づきます。パフォーマンスは、ホスト機器、使用状況、ドライブの容量、その他の要因により異なる場合があります。USB 3.0ポートが必要です。

³ パスワード保護は128ビットAES暗号化を使用し、Windows® 10以降およびmacOS v12以降に対応します (ソフトウェアのダウンロードが必要です。サンディスクのWebサイトのパスワード保護に関するページをご覧ください)。登録とダウンロードが必要です。利用規約が適用されます。サンディスクWebサイトのRescuePROのページをご覧ください。

⁴ ダウンロードとインストールが必要です。アプリの設定で自動バックアップを設定してください。アプリの詳細については、サンディスクの公式Webサイトをご覧ください。

⁵ USB Type-Cポートを搭載し、OTG (On-The-Go) に対応しているモバイルデバイスで使用できます。対応するデバイスの一覧については、www.sandisk.com/compatibilityusb-cをご覧ください。

⁶ 詳細については、www.sandisk.com/wugをご覧ください。

製品仕様は予告なしに変更されることがあります。写真は、実際の製品と異なる場合があります。

SanDisk、SanDiskのロゴ、RescuePRO、およびSanDisk Extreme PROは、米国およびその他の国におけるSanDisk Corporationまたはその関連会社の登録商標または商標です。macOSはApple, Inc.の登録商標です。USB Type-CはUSB Implementers Forumの商標です。Windowsは、Microsoftグループ企業の商標です。その他すべての商標は、各所有者に帰属します。

©2024 SanDisk Corporation or its affiliates. All rights reserved.