

高感度ハイパワーアンテナ搭載のUSB無線LANアダプタ「LAN-WH300NU2」新発売！ 2送信2受信のダブルアンテナにより安定性と広範囲での300Mbps高速通信を実現

IEEE802.11n/g/b準拠。アンテナが稼働するフレキシブルUSB。
「WPS」機能により無線LANに簡単に接続。強固なセキュリティWPA2-PSKに対応。

ロジテック株式会社(本社:東京都千代田区 代表取締役社長:葉田順治)は、IEEE802.11n/g/bに準拠した高感度ハイパワーアンテナ搭載のUSB無線LANアダプタ「LAN-WH300NU2」を3月下旬に発売いたします。

▼2送信2受信のダブルアンテナ搭載

本製品は、2送信2受信が可能なダブルアンテナを搭載しています。従来のアンテナ内蔵タイプに比べて安定性があり、また広範囲にわたり300Mbpsの高速通信を実現しました。



▼電波が常に良好なフレキシブルUSBを採用

パソコンのUSBポートに取り付けた状態で、アンテナを自由に可動させることができるため、常に良好な電波が得られます。



▼「WPS」機能により無線LANに簡単に接続

面倒な無線LAN設定や暗号化の設定を意識することなく、簡単に無線接続できる「WPS」機能を搭載しています。WPS対応の無線LANルータと製品の背面にある「WPSボタン」を押すだけで、セキュリティ対応の無線LAN接続が完了します。



▼より強固なセキュリティWPA2-PSKに対応

米国で複数の政府機関が採用する高度な暗号化方式「AES」に対応し、暗号キーを一定時間ごとに自動変更することができますので、暗号キーの不正解読が困難になっています。また従来のWPAから強化されたWPA2にも対応。より強固なセキュリティを提供します。

※WPA-PSK(TKIP)、WEP(64/128bit)にも対応します。

そのほか、EUの「RoHS指令(電器・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠した環境にやさしい製品です。

■製品名	ワイヤレスアダプタ 300M
製品型番	JANコード
LAN-WH300NU2	4992072063914

▼ LAN-WH300NU2



■「LAN-WH300NU2」の特長

- IEEE802.11n/g/bに準拠した高感度/ハイパワーアンテナ搭載のUSB無線LANアダプタ。
- 2送信2受信が可能なダブルアンテナを搭載。従来のアンテナ内蔵タイプに比べて安定性があり、また広範囲にわたり300Mbpsの高速通信を実現。
- パソコンのUSBポートに取り付けた状態でアンテナを自由に可動可能。常に良好な電波をキャッチ。
- 面倒な無線LAN設定や暗号化の設定を意識することなく、簡単に無線接続できる「WPS」機能を搭載。WPS対応の無線LANルータと製品の背面にある「WPSボタン」を押すだけで、セキュリティ対応の無線LAN接続が完了。
- 米国で複数の政府機関が採用する高度な暗号化方式「AES」に対応し、暗号キーを一定時間ごとに自動変更することが可能。従来のWPAから強化されたWPA2にも対応。より強固なセキュリティを提供。
- EUのRoHS指令(電器・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)に準拠した環境にやさしい製品。

※このリリースに記載の内容は、発表当時の情報です。予告なく変更されることがありますので、あらかじめご了承ください。
記載されている商品名、会社名は、各社の商標または登録商標です。