


モニター取付LED 取扱説明書



この度は、モニター取付LED【LED-CLP3UBK】(以下本製品)をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。この取扱説明書では、本製品の使用方法や安全にお取扱いいただくための注意事項を記載しています。ご使用前によくご覧ください。読み終わったあとこの取扱説明書は大切に保管してください。

最初にご確認ください

お使いになる前に、セット内容がすべて揃っているかご確認ください。万一、足りないものがありましたら、お買い求めの販売店にご連絡ください。

セット内容

- ① LEDライト 1台
- ② 取扱説明書・保証書(本書) 1部

本取扱説明書の内容は、予告なしに変更になる場合があります。最新の情報は、弊社WEBサイト(<https://www.sanwa.co.jp/>)をご覧ください。

デザイン及び仕様については改良のため予告なしに変更することがあります。本書に記載の社名及び製品名は各社の商標又は登録商標です。

サンワサプライ株式会社


⚠ 取扱い上のご注意

- ライトの光を近距離で人や動物の目に向けしないでください。また、ライトの光を長時間直射しないでください。目を傷め、視力低下や失明に至る恐れがあります。
- お子様には本製品や付属品を触れさせないでください。
- クリップで挟み込む場合、接地面が液晶画面・ディスプレイにあたる場合があります。予めご了承ください。
- LEDの明るさにばらつきが生じる可能性があります。
- LED本体はケーブルと一体型になっているため部品交換はできません。
- 設置場所やモニター機種によっては、LEDが前後に倒れる場合がありますのでご注意ください。

- 本製品の故障、またはその使用によって生じた事故や直接、間接の損害については弊社はその責を負わないものとします。あらかじめご了承ください。
- 用途以外には使用しないでください。
- 本製品に強い振動や衝撃、無理な力を与えないでください。
- 本製品を高温・多湿となる場所や、ホコリや油煙などの多い場所で使用・保管しないでください。
- 本製品を水中で使用・保管しないでください。また、濡れた手で触れないでください。
- 本製品のお手入れをする場合には、ベンジンやシンナーなどの揮発性有機溶剤が含まれているものは使用しないでください。
- 本製品は改良、改善のため、予告なく仕様を変更する場合があります。

1. 機器に取付ける


① 固定ネジをゆるめ、固定クリップ部分を開き、モニター画面を挟みます。



② 前面 位置決め


クリップ前面をモニターに固定してください。

真横



③ 背面 位置決め

固定クリップをモニター背面にゆっくりと当てます。




① モニターの背面形状によっては設置できない場合があります。


④ 固定

固定ネジをしっかり締め、モニター画面に固定してください。

真横




⑤ ライトをお好みの向きに調整します。




両手で作業してください。

① 片手でクリップ部分を固定した状態で、ライトの向きを変えてください。モニターからライトが外れ、落下する恐れがあります。



⑥ USBコネクタをパソコンやAC充電器に接続します。



2. 特長


- モニターの上部に挟み込んで、引掛けて取付けできるLEDライトです。
- テレワークなどテレビ会議でも有効で、手元の明るさのみならず、角度調整で周りの明るさを調整できます。
- モニター上に設置するので、場所を取らず、明るさがほしい範囲を照らすことができます。
- 電源はUSB給電で、パソコンやデスク上のUSB充電器に繋いで利用可能です。
- 色温度が5段階あり、使用用途に応じて替えます。
- 明るさも無段階調整でき、最適な明るさを選べます。

3. 仕様

光源	LED(SMD)	光 束	昼光色/最大約56LM
L E D	76個		昼白色/最大約57LM
消費電力	約3W	調 色	白色/最大約58LM
電 源	DC5V 600mA		温白色/最大約60LM
色 温 度	3000~6500K		電球色/最大約56LM
コネクタ	USB Aコネクタ		
LED寿命	約20000時間		
対応モニター厚	厚み約5~30mmまで対応		
サイズ/重量	W404xD77xH85mm約460g	ケーブル長	約1.8m

*モニターの背面形状によっては設置できない場合があります。

4. 各部の名称



5. ライトを使う


電源のON・OFF

電源ON...電源ボタンをタッチします。

電源OFF...電源ボタンをタッチします。


① ボタン操作をする時は、指で優しく触れるようにタッチしてください。

強くボタン操作すると、ライトが外れ、落下する恐れがあります。




ライトの明るさを変更

電源ONにした状態で、電源/光量調節ボタンをタッチしたままの状態にすると、明るさが徐々に変わります。お好みの明るさで光量調節ボタンから指を離します。*一度電源をOFFにしても前回の設定が残ります。



ライトの色温度を変更

電源ONにした状態で、色温度調節ボタンをタッチすると、5段階に色温度が変わります。電球色→温白色→白色→昼白色→昼光色の順に色温度が替わります。*一度電源をOFFにしても前回の設定が残ります。



6. 保証規定

- 保証期間内に正常な使用状態でご使用の場合に限り品質を保証しております。万一会社期間内で故障がありました場合は、弊社所定の方法で無償修理いたしますので、保証書を製品に添えてお買い上げの販売店までお持ちください。
- 次のような場合は保証期間内でも有償修理となります。
 - 保証書をご提示いただけない場合。
 - 所定の項目をご記入いただけない場合、あるいは字句を書き換えられた場合。
 - 故障の原因が取扱い上の不注意による場合。
 - 故障の原因がお客様による輸送・移動中の衝撃による場合。
 - 天変地変、ならびに公害や異常電圧その他の外部要因による故障及び損傷の場合。
 - 譲渡や中古販売、オークション、転売などでご購入された場合。
- お客様ご自身による改造または修理があったと判断された場合は、保証期間内での修理もお受けいたしかねます。
- 本製品の故障、またはその使用によって生じた直接、間接の損害については弊社はその責を負わないものとします。
- 本製品を使用中に発生したデータやプログラムの消失、または破損についての補償はいたしかねます。
- 本製品は医療機器、原子力設備や機器、航空宇宙機器、輸送設備や機器などの人命に関わる設備や機器、及び高度な信頼性を必要とする設備や機器やシステムなどの組み込みや使用は意図されておりません。これらの用途に本製品を使用され、人身事故、社会的障害などが生じて弊社にはいかなる責任も負いかねます。
- 修理ご依頼品を弊社、またはご持参される場合の諸費用は、お客様のご負担となります。
- 保証書は再発行いたしませんので、大切に保管してください。
- 保証書は日本国内においてのみ有効です。

保 証 書		サンワサプライ株式会社	
型 番: LED-CLP3UBK	シリアルナンバー:		
お客様・お名前・ご住所・TEL			
販売店名・住所・TEL			
担当者名			
保証期間 6ヶ月		お買い上げ年月日 年 月 日	

最新の情報はWEBサイトで <https://www.sanwa.co.jp/>



本製品の詳細情報はこちら!
スマホで読み込むだけで簡単にアクセス!



弊社サポートページはこちら!
■ サポート情報 ■ Q&A(よくある質問)
■ ソフトダウンロード ■ 各種対応表
など、最新情報を随時更新しています。

ご質問、ご不明な点などがありましたら、ぜひ一度弊社WEBサイトをご覧ください。

本取扱説明書の内容は、予告なしに変更になる場合があります。最新の情報は、弊社WEBサイト(<https://www.sanwa.co.jp/>)をご覧ください。

サンワサプライ株式会社

ver.1.0

岡山サプラセンター / 〒700-0825 岡山県岡山市北区田町1-1-0-1 TEL.086-223-3311 FAX.086-223-6123
 東京サプラセンター / 〒140-8566 東京都品川区南大井6-5-8 TEL.03-5763-0011 FAX.03-5763-0033
 札幌営業所 / 〒060-0808 札幌市北区北八条西4-1-1 / パストラルビルN8 TEL.011-611-3450 FAX.011-718-8990
 仙台営業所 / 〒983-0852 仙台市青葉区榴岡1-6-37 T.M.山台ビル TEL.022-257-4638 FAX.022-257-4633
 名古屋営業所 / 〒463-0014 愛知県名古屋市中区錦1-16-18 OUSE 梅田ビル TEL.052-453-2031 FAX.052-453-2033
 大阪営業所 / 〒532-0003 大阪市北区高津4-3-36 ONEST新大阪スクエア TEL.06-6395-5310 FAX.06-6395-5315
 福岡営業所 / 〒812-0011 福岡市博多区博多駅前4-3-3博多八百ビル TEL.092-471-6721 FAX.092-471-8078