



ステレオICレコーダー

**ICD-UX560Fシリーズ**  
**EA763AC-36G**

**ICD-UX565F**  
**EA763AC-39D**

## 主な仕様

## 仕様

基本機能	
録音形式	リニアPCM/MP3
再生形式(リニアPCM)	LPCM 44.1kHz/16bit
再生形式(その他)	MP3/WMA *1/AAC *1 *2
内蔵メモリー	ICD-UX565F: 8GB ICD-UX560F: 4GB
最大フォルダ数	最大ファイル数: 5,000ファイル(フォルダ数を含む) 最大録音ファイル数(1フォルダ内): 199ファイル
最大ファイル数	

	<p>最大ファイル数:5,000ファイル(フォルダ数を含む)  最大録音ファイル数(1フォルダ内):199ファイル</p>
内蔵マイク	●ステレオ(Sマイクシステム)
指向性切り換え	—
録音時間表示	●
録音/電池残量表示	●
液晶バックライト	—
対応外部メモリー *3	microSDHC/microSDXC *4
<b>周波数範囲</b>	
リニアPCM(96kHz/24bit)	—
リニアPCM(44.1kHz/16bit)	50Hz - 20,000Hz
MP3 ステレオ(320kbps)	—
MP3 ステレオ(192kbps)	50Hz - 20,000Hz
MP3 ステレオ(128kbps)	50Hz - 16,000Hz
MP3 モノラル(192kbps)	—
MP3 モノラル(128kbps)	—
MP3 モノラル(48kbps)	50Hz - 14,000Hz
MP3 モノラル(8kbps)	—
<b>録音機能</b>	
シーンセレクト	●
おまかせボイス	●

FMラジオ録音	●
リミッター機能	-
プリレコーディング機能	-
ローカットフィルター	●
デジタルVOR	●
録音モニター	●
再生機能	
ハイレゾ音源対応	-
フルデジタルアンプ	-
キーコントロール	-
トラックマーク	●
アラーム再生機能	-
ノイズカット機能	●(クリアボイス)
デジタルボイスアップ	●(クリアボイス)
デジタルピッチコントロール	●
A-Bリピート	●
イージーサーチ	●
その他の機能	
ファイル分割	●
カレンダーサーチ	●(日付検索)

フォルダ名変更	●
USB充電	●
急速充電	●
データストレージ機能	●
ラジオ	
FMラジオ受信周波数	76.0 – 108.0MHz
FMアンテナ	ステレオヘッドホンコードアンテナ *5 *6
AMラジオ受信周波数	–
AMアンテナ	–
録音時間	
最大録音時間	<p>&lt;ICD-UX565F&gt;</p> <p>LPCM 44.1kHz/16bit 10時間45分</p> <p>MP3 192kbps 79時間30分 *7</p> <p>MP3 128kbps 119時間 *7</p> <p>MP3 48kbps(モノラル) 318時間 *7</p> <p>&lt;ICD-UX560F&gt;</p> <p>LPCM 44.1kHz/16bit 5時間20分</p> <p>MP3 192kbps 39時間45分 *7</p> <p>MP3 128kbps 59時間35分 *7</p> <p>MP3 48kbps(モノラル) 159時間 *7</p>
MP3記録曲数/時間	<p>ICD-UX565F: 1,785曲 119時間 *8</p> <p>ICD-UX560F: 893曲 59時間35分 *8</p>
電池持続時間 *9	
マイク録音時	<p>LPCM 44.1kHz/16bit 約23時間</p> <p>MP3 192kbps/128kbps/48kbps(モノラル) 約27時間</p>
再生時(本体スピーカー)	<p>LPCM 44.1kHz/16bit 約5時間 *10</p> <p>MP3 192kbps/128kbps/48kbps(モノラル) 約5時間 *10</p>

再生時(ヘッドホン)	LPCM 44.1kHz/16bit 約30時間 MP3 192kbps/128kbps/48kbps(モノラル) 約45時間
FMラジオ録音時	MP3 192kbps/128kbps/48kbps(モノラル) 約8時間
FMラジオ受信(ヘッドホン再生時)	約8時間
スピーカー	
内蔵スピーカー	●
スピーカー径	16mm
実用最大出力(スピーカー)	150mW
入出力	
パソコンインターフェース	Hi-Speed USB
入力端子	ステレオマイク *11 / オーディオ兼用
出力端子	ステレオヘッドホン
電源	
電池種類	内蔵リチウムイオン充電式電池
AC電源	ICD-UX565F: 付属 ICD-UX560F: 別売 AC-UD20
充電電池	内蔵
その他	
大きさ(幅×高さ×奥行き)	約36.6mm×101.5mm×10.5mm
質量(電池含むg)	約52g

## 付属品

- パソコン用ソフトウェア「Sound Organizer 2」(本体メモリー内)
- 電話録音用マイクロホン(ICD-UX565Fのみ)
- USB ACアダプター(ICD-UX565Fのみ)
- キャリングポーチ
- 取扱説明書
- パソコン用ソフトウェアSound Organizer 2を使う
- 保証書

- \*1 著作権保護されたファイルは再生できません
- \*2 AAC-LC形式に対応しています
- \*3 当社基準において動作確認をしたメモリーカードの情報は「ICレコーダーサポート・お問い合わせ」のホームページ(<http://www.sony.jp/support/ic-recorder/>)をご参照ください
- \*4 4GB/8GB/16GB/32GBのmicroSDHCカード、64GB以上のmicroSDXCカードをご使用になれます
- \*5 FMラジオ受信時はヘッドホンの接続が必要です
- \*6 ヘッドホンは付属していませんので、別売りのヘッドホンをお使いください
- \*7 連続録音時は、付属または別売のUSB ACアダプターでの充電が必要になります
- \*8 128kbps時／1曲4分で換算
- \*9 電子情報技術産業協会(JEITA)規格による測定値です。使用条件によって短くなる場合があります。
- \*10 音量レベルを27に設定し、内蔵スピーカーで音楽を再生した場合
- \*11 プラグインパワー対応