





番号	部 品 名	数 量	備 考
1	吹出口	1	
2	操作部	1	
3	ボタン	1	
4	フロントパネル	1	
5	取っ手	2	
6	吸気口	2	
7	サイド扉	1	

付 属 品		
品 名	数 量	備 考
取扱説明書	1	
塩タブレット	1	約100粒

製 品 仕 様			
電 源	交流100V 50/60Hz		
運 転 モード	強	中	弱
消 費 電 力 (W)	25	11	8
運 転 音 (dB)	48	33	19
風 量 (m³/分)	3.1	1.5	0.7
連 続 運 転 時 間 (時間)	10	18	36
給 水 タ ン ク 容 量 (L)	約1.8		
電 源 コード 長 さ (m)	1.8		
製 品 重 量 (kg)	約9.1		
製 品 寸 法 (mm)	高さ580X幅360X奥行230		
適 用 床 面 積 の 目 安	~9畳 (~15m²)		



基本機種					
名		称		品	番
次亜塩素酸		空間除菌脱臭機		F-MVB13-W	
作成年月日	2021. 11. 29	尺 度	図 面	J A - 2 4 9	改訂NO.
改訂年月日	-	FREE	整理番号		-
パナソニック株式会社・パナソニック エコシステムズ株式会社					

■注意事項

〈使用上のご注意〉

- 製品の故障や性能の低下の原因になりますので、次の点をお守りください。
 - 必ず水道水（飲用）を使ってください。
 - 次のような水は使用しないでください。
 - ・40℃以上の温水や化学薬品、芳香剤、アロマオイル、洗剤を入れた水
 - ・浄水器の水やアルカリイオン水、ミネラルウォーター、井戸水
 - トレーの水が凍結した状態で運転しないでください。
 - 各部品は、取扱説明書に従って定期的にお手入れをして清潔にしてください。
 - 運転を一時的に停止している場合でも電源プラグを抜かないでください。
（除菌ができなくなるため、カビや雑菌が繁殖する原因になります。）
- 「塩投入ランプ」が点灯したときは、必ず塩タブレットを1粒トレーに投入してください。
- 移動するときは運転を止め、タンクを取り出しトレーの水を捨ててください。
- タンク・トレーを持ち運ぶときは、水がこぼれないようにしてください。
水がこぼれたときはすぐにふき取ってください。
（床や家財などに水がかかると、電解水の漂白作用による変色の原因になります。）
- 排水は水を流しながら行ってください。（シンクの酸化（さび）の原因になります。）
- 本体のお手入れには、変質・変色防止のために、酸性・アルカリ性・塩素系洗剤やシンナー・ベンジン・アルコールなどは使わないでください。
- 化学ぞうきんを使うときは、その注意書きに従ってください。

〈設置上のご注意〉

- 次のような場所には設置しないでください。
 - 機能の低下、故障や動作不良、または寿命が短くなる原因になります。
 - ・パチンコホール ・喫煙環境 ・直射日光や暖房機の熱が当たる場所
 - ・カーテンなどで吸気口や吹出口がふさがれる場所 ・テレビやラジオの近く
 - ・油の飛沫や油煙が発生する場所
 - 設置に適しません。
 - ・空気的清浄度が決められている場所（手術室、ICUなど）
 - ・密閉された狭い部屋
 - 落下や転倒による、けがや家財の水ぬれ、漏電・感電・火災の原因になります。
 - ・不安定な場所や高い場所
 - ショートなどによる感電や火災の原因になります。
 - ・屋外や浴室など、高温・多湿・水のかかる場所
 - 悪影響を及ぼす原因になります。
 - ・植物に、直接風が当たる場所
 - 引火や本体への吸引による、発火や発煙の原因になります。
 - ・油・可燃性ガスを使用したり、漏れるおそれのある場所
 - 壁などがシミになる原因になります。
 - ・家財や壁に、直接風が当たる場所
- 電源プラグは、根元まで差し込んでください。
（差し込みが不完全な場合、感電や発熱による火災の原因になります。）
- コンセントや配線器具の定格を超える使い方や交流100V以外で使わないでください。
（たこ足配線などで定格を超えると、発熱による火災の原因になります。）
- 詳細については、本製品の取扱説明書を参照ください。

基本機種				
名		称		品番
次亜塩素酸		空間除菌脱臭機		F-MVB13-W
作成年月日	2021. 11. 29	尺 度	図 面	J A - 2 5 0
改訂年月日	-	FREE	整理番号	
改訂NO.				
-				
パナソニック株式会社・パナソニック エコシステムズ株式会社				