品番：EA721K-63

品名：200mm レベル(ﾏｸﾞﾈｯﾄ付)

販売価格	2,500円（税抜）／ 2,750円（税込）		
カタログ価格	2,500円（税抜）／2,750円(税込)		
在庫数	最新在庫：12　（2025/07/17 05:56現在）		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0740ページ		

仕様

メーカー	シンワ測定	型番	73392
全長(mm)	200	重量(g)	135
精度	±1.0mm/m=±0.0573°以内	感度	0.35mm/m=0.0201°
材質	本体：アルミ、ABS樹脂、ポリカーボネート樹脂 気泡管：アクリル樹脂 液体：石油系液	用途	建築、設備などの水平、垂直、45°の確認に。

全気泡管±1.0mm/mと高精度を実現しました。
軽量・コンパクト設計です。
傷や汚れを防ぐ取り外し可能な気泡管カバー付です。万が一、汚れたときはカバーの水洗いができます。 ※本体に防水性能はありません。
クリアブルーの溶液とホワイトラインで視認性の高い気泡管を採用しました。
強力なヨーク付マグネットで、鉄骨工事に便利です。
ボックス型でケガキやすい形状です。
垂直、45°気泡管付です。
測定面はV字型溝付でパイプ測定もできます。
蓄光シートを内蔵しており、暗い場所でも水平気泡管がよく見えます。

測定面にはV字型溝付でパイプ測定もできます。

株式会社エスコ
大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号　06-6532-6226（代表）
© 2018 ESCO Co.,Ltd.