品番：EA721SD-1A

品名：デジタル角度計

販売価格	10,000円（税抜）／ 11,000円（税込）		
カタログ価格	10,000円（税抜）／11,000円(税込)		
在庫数	最新在庫：8　（2025/08/04 05:52現在）		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0739ページ		

仕様

メーカー	新潟精機	型番	BB-180L
測定範囲	−180°～+180°	分解能	0.1°
精度	±0.2°	繰り返し精度	0.1°
使用温度	5～45℃	表示単位	°(度)
測定モード	絶対測定 (キャリブレーション機能付)、 比較測定	サイズ	59(W)×28(D)×59(H)㎜
電源	単4乾電池×1本(別売)	電池寿命	約40時間(アルカリ電池)
重量	約70g(電池除く)	材質	本体：ABS ベース：アルミ（底面マグネット付） 磁石：ネオジム磁石
用途	機械、金型、治具工具等の角度測定、 組立、加工基準に	付属品	取扱説明書、検査成績表 ケース
注意	読取精度は、量子化誤差(±1カウント) 含みません。		
マグネット数(個)：3			
任意の位置での0設定が可能			
暗い場所でも測定可能なバックライト付			

コンパクトなデジタル角度計で、底面にマグネットがついています。
コンパクト設計なデジタル角度計で、今まで設置できなかった小さなスペースでも使えます。
性能を保証する検査表付です。
任意の位置でのゼロ設定が可能です。
ホールド機能、オートオフ機能付(約5分)です。

株式会社エスコ
大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号　06-6532-6226（代表）
© 2018 ESCO Co.,Ltd.