品番：EA721SD-3

品名：デジタル角度計(Bluetooth内蔵)

販売価格	15,000円（税抜）／ 16,500円（税込）		
カタログ価格	15,000円（税抜）／16,500円(税込)		
在庫数	最新在庫：2　（2025/08/02 22:45現在）		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0739ページ		



仕様

メーカー	新潟精機	型番	BB-180W
測定範囲	−180°～+180°	分解能	0.1°
精度	±0.2°	機能	ホールド、絶対測定モード、比較測定、オートオフ、バックライト付
電源	単4電池×1本（別売）	サイズ	59（W）×28（D）×59（H）㎜
重量	70g	材質	本体：ABS ベース：アルミ 磁石：ネオジム磁石
無線方式	Bluetooth4.1	電池寿命	約40時間（アルカリ電池使用時）
通信距離	10m以内	使用温度	5-45℃
用途	機械、金型、治具工具等の角度測定、組立、加工基準に	付属品	取扱説明書、検査成績表 収納ケース
注意	読取精度は、量子化誤差(±1カウント)含みません。		
マグネット数(個)：3			
内蔵のBluetoothでパソコンやスマホに測定値を送信、記録することが可能です。			
コンパクト設計なデジタル角度計で、今まで設置できなかった小さなスペースでも使えます。			

性能を保証する検査表付です。
任意の位置でのゼロ設定が可能です。
ホールド機能、オートオフ機能付(約5分、ON/OFF切替機能付)です。
底面マグネット付です。

株式会社エスコ
大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号　06-6532-6226（代表）
© 2018 ESCO Co.,Ltd.