

オンラインゲーム・ビデオ会議 音声チャットに!

周りの音も聞こえる
USBヘッドセット

片耳イヤーフックタイプ

ONLINE
GAME

LINE

Skype™

PlayStation.4
対応

Mac



| 接続するだけで使えるヘッドセット

ドライバ不要でパソコンに接続するだけですぐに使用できるので、はじめての人でも簡単に使用可能です。

| 音声チャットなどに最適

ONLINE
GAME

LINE

PlayStation.4
対応

Skype™


オンラインゲーム、ビデオ会議、音声チャットに最適なUSBヘッドセットです。

| 周囲の音を確認できる片耳タイプ



周囲の音も確認できるうえ、コンパクトに装着できる片耳のイヤーフックタイプです。

左右どちらにも付け替えできる



イヤーフックは左右どちらにも付け替えでき、自在に曲げて角度調節も可能です。

マイクを最適な位置に調整できる



マイクを最適な位置に調整できるフレキシブルアームを採用しています。

周囲の雑音を拾いにくいマイク



周囲の雑音を拾いにくい、ノイズ低減高性能マイクを採用しています。

クリップ付



未使用時にノートやポケットなどに留めておくことができるクリップが付いています。

Macintoshにも対応



Macintoshにも対応しています。

製品の仕様



HS-EP13USV

オンラインゲーム、ビデオ会議、音声チャットに!周囲の音も聞こえ、コンパクトに装着できるイヤーフックタイプのUSBヘッドセット。

対応機種	USBインターフェイスを装備し、Windows8.1/8/7/Vista(~SP2)/XP(SP2~SP3)、Mac OS X(~10.9)が動作する機種、PlayStationR3/4 ※PlayStationR3では、ボリュームコントロールの「ボリューム」、「スピーカミュート」は使用できません。
インターフェイス	USB
ケーブル長	1.8m
本体カラー	シルバー
重量	32g(ケーブル含まず)
外形寸法	幅25×奥行20×高さ127mm(ケーブル含まず)
装着方式	イヤーフックタイプ
ヘッドフォン・スピーカー方式	ダイナミック型(モノラル)
ヘッドフォン・ドライバーユニット	14.2mm
ヘッドフォン・最大許容入力	10mW
ヘッドフォン・インピーダンス	32Ω
ヘッドフォン・周波数帯域	20~20,000Hz
ヘッドフォン・ボリューム調整	無
マイク・マイク方式	エレクトレットコンデンサー方式
マイクアーム長さ	110mm
マイク・ミュート機能	無
マイク・指向性	無指向性
マイク・入力感度	-58dB ±3dB
マイク・インピーダンス	2.2kΩ
マイク・周波数帯域	100Hz~10,000Hz
保証期間	6カ月

※ 仕様は予告なく変更する事がありますので、あらかじめご了承ください。