

製品仕様書

商品名 : USB3.0 対応外付けハードディスク

型番 : ELD-CED シリーズ

バリエーション :

ELD-CED010UBK : 1TB/ブラック

ELD-CED010UWH : 1TB/ホワイト

ELD-CED020UBK : 2TB/ブラック

ELD-CED020UWH : 2TB/ホワイト

ELD-CED030UBK : 3TB/ブラック

ELD-CED030UWH : 3TB/ホワイト

ELD-CED040UBK : 4TB/ブラック

エレコム株式会社

本製品は、一般家庭、オフィスでの使用を想定しております。その他環境での使用による諸現象に関しては保証しておりません。

環境が著しく変化する場所、振動、ほこり、水濡れ等が起きる場所ではお使いできません。

対応 OS および機器、ソフトウェア等は発売日時点での確認事項です。

動作確認 OS は日本国内店頭販売モデルを基準としております。また、修正パッチ、サービスパック等の追加モジュールは発売日時点での最新版を基準としております。

すべての接続デバイスの動作を保証するものではありません。

医療用途など人命に関わる特殊な環境では使用しないでください。

商品名や製品名等は、一般に各社の商標または登録商標です。

御社ご指定の外観以外の箇所につきましては、製品改良のため、仕様変更することがあります。

特徴

はじめて使用される方でも安心です。パソコンやテレビ、レコーダーに簡単接続できる USB3.0 対応外付けハードディスクです。

一般仕様

対応パソコン	標準で USB3.0 または USB2.0 ポートを搭載したパソコン および Apple Mac シリーズ		
対応 OS	Windows 10/8.1/7、Windows Server 2022/2019/2016(64bit)/ 2012(64bit)/2012 R2(64bit)/2008(64bit)/2008 R2(64bit)、 macOS Catalina 10.15/Mojave 10.14/10.13/10.12、 Mac OS X 10.11/10.10/10.9/10.8		
外形寸法	(幅)約 120mm×(奥行き)約 183mm×(高さ)約 35mm		
ドライブ数	1		
容量	ELD-CED010UBK、ELD-CED010UWH	:	1TB
	ELD-CED020UBK、ELD-CED020UWH	:	2TB
	ELD-CED030UBK、ELD-CED030UWH	:	3TB
	ELD-CED040UBK	:	4TB
回転数	非固定		
インターフェース	USB3.0/2.0		
入力電圧	100V、50/60Hz(AC アダプター)		
コネクタ形状	USB3.0 Micro-B×1		
RAID 機能	無し		
セキュリティスロット	○		
出荷時フォーマット	NTFS		
冷却 FAN	無し		
PC 電源連動	○		
アクセス LED	○		
RoHS 指令	○		
付属品	USB3.0(USB2.0 互換)ケーブル(約 100cm コネクタ含む)×1、 クイックガイド(保証書付き)、TV 向けかんたん接続ガイド、AC アダプター、 ラバーフット×1 シート(4 個)		
使用可能地域	日本国内 ※本製品の日本国外での使用、サポート、保証については、 一切お受けいたしかねますので、あらかじめご了承ください。		
電気用品安全法	PSE マーク表示		

重量	ELD-CED010UBK、ELD-CED010UWH	: 約 640g(本体のみ)
	ELD-CED020UBK、ELD-CED020UWH	: 約 630g(本体のみ)
	ELD-CED030UBK、ELD-CED030UWH	: 約 680g(本体のみ)
	ELD-CED040UBK	: 約 730g(本体のみ)
1Click ボタン	無し	
環境配慮事項	RoHS 対応	

保証期間

1 年間

取扱説明書・本体添付ラベルなどの注意書きに従った正常な使用状態で故障した場合には、保証書の記載内容に基づき無償修理または交換いたします。

分解、加工、想定外環境（日本語 OS 以外や日本国以外での運用など）での使用などにおいて、情報提供などのサポートはお断りしています。

外観

ELD-CED010UBK
ELD-CED020UBK
ELD-CED030UBK
ELD-CED040UBK



ELD-CED010UWH
ELD-CED020UWH
ELD-CED030UWH

