

外付けポータブルSSD



ESD-EJシリーズ

高速データ転送を実現。持ち運びに最適な衝撃・振動に強いUSB3.2(Gen1)対応外付けポータブルSSD。

ラインアップ

EA759GW-51A

型番/JANCD	特長
 ESD-EJ0250GBK 4549550158237	250GB/ブラック
 ESD-EJ0500GBK 4549550158251	500GB/ブラック
 ESD-EJ1000GBK 4549550158275	1TB/ブラック

EA759GW-52A

EA759GW-53A

製品の特長



SSD
外付けポータブル

HDDよりも、4倍速い!



高速 & 耐衝撃、
洗練されたデザイン。

 うす型設計

 耐衝撃・耐振動

 セキュリティ対応

高速データ転送を実現する外付けポータブルSSD

読み込み最大400MB/s、書き込み最大320MB/sの高速データ転送を実現するUSB3.2(Gen1)対応外付けポータブルSSDです。



データアクセス時間が大幅に短く、高速



ハードディスクのような物理的動作により磁気ディスクヘデータを記録するのではなく、電気的動作によりフラッシュメモリヘデータを記録するため、データアクセス時間が大幅に短く、高速データ転送が可能です。

※3 当社製HDD「SGP-MY010UBK」との読み込み速度での比較。

持ち運びに最適



重さ約100g、幅115×高さ12×奥行き78mmと持ち運びにも最適です。

高い耐衝撃性能と耐振動性能



衝撃や振動によって破損しやすいディスク駆動部品がないため、高い耐衝撃性能と耐振動性能を兼ね備えています。

HDDに比べて消費電力が抑えられる

モーターなどの駆動部品がないため、書き込み時の騒音もなく、ハードディスクに比べて消費電力を大幅に抑えられます。

USBバスパワー駆動

外部電源を必要としないUSBバスパワー駆動なので、パソコンのUSBポートに接続するだけですぐに使えます。

※Macintoshで使用する場合は、本体側でフォーマット(初期化)を行う必要があります。

USB3.2 Gen1ケーブルが付属



幅広いパソコンで使用できる接続用USB3.2 Gen1(USB3.1 Gen1/USB3.0/2.0互換)ケーブルが付属しています。ケーブル長は取り回しのしやすい約0.4mです。(コネクタを含まず)

LEDランプを装備

アクセス状態がわかるLEDランプを装備しています。

指定パソコンのみ、パスワード省略可能

指定したパソコン(最大3台)で一度パスワードを設定すると、二度目からは面倒なパスワード入力することなくデータを保護することができます。

盗難や紛失時のデータ漏えいを防止



セキュリティ対応

未登録のパソコンに接続したときは、パスワード入力を要求するので、盗難や紛失時のデータ漏えいを防止します。

保証期間は「1年間」

保証期間を「1年間」としていますので、安心してご利用いただけます。

SSDで、PS4®の“ゲームデータ”のロード時間を高速化！

SSDをPlayStation®4、PlayStation®4 Proに接続し、ゲームアプリをインストールすることで、ゲームのロード時間や、セーブデータロード時間が高速化できます。

PS4®セーブデータのロード時間を高速化！



PS4®ゲームのロード時間を高速化！



測定型番

[ESD-EJ1000GBK \(1TBモデル\)](#)

測定環境

PlayStation®4 Pro (FW:6.72)「モンスターハンターワールド：アイスボーン」のソフトの起動時間と、セーブデータのロード時間を測定。

測定方法

セーブデータのロード - セーブデータを選択した時に測定開始、ロード完了しエリアが表示されるまでの時間を計測

ゲームのロード - クエスト出発を選択した時に測定開始、ロード完了しエリアが表示されるまでの時間を計測

※数値は上記環境での実測値結果となります。全ての環境で同様な結果が得られることを保証するものではありません。（当社調べ2019年3月現在）


※この検証内容については基本的に当社の独自調査によるものであり、株式会社カプコンへのお問い合わせはご容赦願います。

※PS4®は、株式会社ソニー・インタラクティブエンタテインメントの登録商標です。

「PS4®用 外付けSSD/HDD拡張ストレージ設定マニュアル」が同梱されています。

本製品のPS4用 外付けSSD/HDD拡張ストレージ設定マニュアルPDFが同梱されています。ダウンロードいただくことも可能です。

初めての方でも安心して設定いただけます。



大切なビジネスデータも安心して扱える！

弊社Webサイトからダウンロードすることで、パスワード自動認証機能付セキュリティソフト「PASS」が使用可能です。

PASS

“パスワード自動認証機能”



PASS(Password Authentication Security System)

ふだんはパスワード解除が不要！

登録済みのパソコンでは…

パスワードを入力することなく、USBメモリにアクセスできます。

セキュリティ付きなのに、すぐに使えます。

3台まで登録可能

登録していないパソコンでは…

未登録のパソコンは、パスワードの入力画面が表示されますので、パスワードを入力してから、使えるようになります。

ネットカフェなどでは、パスワードが必要なので安心です。

盗難にあってしまった場合は…

当然、未登録なので、パスワードを尋ねられます。パスワードが必要なので、データを閲覧することができません。

パスワードがいるのか！

パスワード認証方式のセキュリティソフトですが、あらかじめセキュリティソフトに登録したパソコン（3台まで）については、「パスワード自動認証機能」により、パスワードを入力することなく、接続するとすぐに「データにアクセスできます。」

保存できる各種データの目安 (1TBの場合)



約 **115,200** 枚

毎日10枚の撮影をおこなった場合、約31年分(11,520日分)の写真データを保存することができます。



約 **160** 時間

2時間撮影したフルHD動画の場合、約80回分のデータを保存することができます。



約 **198,400** 曲

CDアルバム(13曲分)の音楽データを約15,200枚を保存することができます。



約 **12,800** 冊

毎日1冊読んだ場合、約35年間分のデータを保存することができます。

※ 各種データのファイルサイズの目安：写真：2400万画素 8.2MB/枚、動画：フルHD(13Mbps) 109MB/分、音楽：AAC(5分 128kbps) 4.8MB/曲、本：コミック(200ページ) 70.6MB/冊

※ ファイルサイズはあくまで目安となり、データの状態により保存できる容量が異なる場合があります。

仕様

対応機種	Windows 10/8.1/7が動作するWindows/パソコン、およびmacOS Catalina 10.15
付属ソフトウェア対応機種	Windows 10/8.1/7が動作するWindows/パソコン、およびmacOS Catalina 10.15
インターフェイス	USB3.2(Gen1)/USB3.1(Gen1)/USB3.0/USB2.0
コネクタ形状	USB3.2(Gen1) microB メス
データ転送速度	読み出し：最大400MB/s、書き込み：最大320MB/s
外形寸法	幅115mm×奥行78mm×高さ12mm
重量	約100g(本体)
付属品	USB3.2(Gen1) TypeA-microB(USB3.1(Gen1)/USB3.0/2.0互換)ケーブル（約0.4mコネクタ含まず）、マニュアル、PS4用設定マニュアル
カラー	ブラック
保証期間	1年間