品番：EA723JG-1

品名：3.5-17.5N･m/3/8"DR [ﾀﾞｲﾔﾙ式]トルクレンチ

販売価格	31,000円（税抜）／ 34,100円（税込）			
カタログ価格	31,000円（税抜）／34,100円(税込)			
在庫数	最新在庫：0　（2025/12/16 14:01現在）			
商品入数	1	販売単位	丁	
カタログページ	0506ページ			







仕様

メーカー	京都機械工具（KTC）	型番	CMD0172
差込角	3/8	トルク範囲	3.5～17.5N･m
最小目盛	0.5N･m	精度	±3
サイズ	290(L)×26(B)×27(H)㎜	重量	0.46kg

置針式のため測定値の読み込みが容易で、
ダイヤルが見えない所(裏向けに使うなど)での作業も可能です

耐久性と精度に優れた独自の長いトーションバー方式

左右両方向の測定が可能、測定精度は左右とも±3%でISO基準をクリア

目盛の0(ゼロ)点位置が本体中心線上にあるため見やすく、左トルクの測定も容易です

保管に便利な樹脂ケース付

株式会社エスコ
大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号　06-6532-6226（代表）
© 2018 ESCO Co.,Ltd.