品番：EA723JG-63

品名：200-1000N･m(1"DR) ﾗﾁｪｯﾄ式ﾄﾙｸﾚﾝﾁ

販売価格	96,300円（税抜）／ 105,930円（税込）		
カタログ価格	96,300円（税抜）／105,930円(税込)		
在庫数	最新在庫：0　（2025/12/16 14:41現在）		
商品入数	1	販売単位	丁
カタログページ	0508ページ		



仕様

メーカー	京都機械工具（KTC）	型番	GW1000-08
差込角	1”	トルク範囲(N･m)	200～1000
最小目盛(N･m)	5	全長(mm)	1155.2
重量(g)	5800	精度	±4%
視認性の高い目盛を採用し、より快適なトルク調整作業が可能。			
保管に便利な専用樹脂ケース付			
グリップには劣化に強く、フィット感のあるエラストマー樹脂を採用			
不用意なトルク設定値の変更を防ぐロック機構を採用			
左右両方向測定			

株式会社エスコ
大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号　06-6532-6226（代表）
© 2018 ESCO Co.,Ltd.