品番：EA723JH-68

品名：40-200N･m(1/2"DR) ﾃﾞｼﾞﾀﾙﾄﾙｸﾚﾝﾝﾁ(USBﾀｲﾌﾟ)

販売価格	177,000円（税抜）／ 194,700円（税込）		
カタログ価格	177,000円（税抜）／194,700円(税込)		
在庫数	最新在庫：0　（2025/08/11 23:32現在）		
商品入数	1	販売単位	ST
カタログページ			

仕様

メーカー	京都機械工具（KTC）	型番	GED200-R4-U
商品名	デジラチェ	差込角	1/2”
トルク範囲(N･m)	40～200	最小目盛(N･m)	0.1
全長(mm)	580	重量(g)	1010
精度	±3%	電源	リチウム電池(CR123A×1)(付属)
ギア数	36歯		
左右切替式			
測定結果を自動で本体に最大200件記憶できます。			
USB接続で測定結果をWindows端末へ転送、管理や集計が行えます。			
出張作業や現場施工に			
※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。			

代替品

	品番　EA723JK-28 **コメント**　仕様をご確認ください。

株式会社エスコ
大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号　06-6532-6226（代表）
© 2018 ESCO Co.,Ltd.