品番：EA723MF-4

品名：10-27mm/10- 50N･m ｱｼﾞｬｽﾀﾌﾞﾙ･トルクレンチ

販売価格	37,700円（税抜）／ 41,470円（税込）		
カタログ価格	37,700円（税抜）／41,470円(税込)		
在庫数	最新在庫：2　（2025/12/16 15:05現在）		
商品入数	1	販売単位	丁
カタログページ	0017ページ0510ページ		



仕様

メーカー	TONE	型番	TMWM50
精度	±4%	対辺(mm)	10～27
トルク範囲(N･m)	10～50	最小目盛(N･m)	0.5
全長(mm)	330		
設定値がひと目でわかる数字表示			
校正証明書付			
口幅はモンキ形なので、さまざまなサイズに対応!			
2分割されたウォームが下アゴのラックをはさむ構造になっており、すき間を取り去り縦のガタを少なくしました。			

株式会社エスコ
大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号　06-6532-6226（代表）
© 2018 ESCO Co.,Ltd.