品番：EA723NG-2

品名：100-700N･m(3/4"DR) [ﾗﾁｪｯﾄ式]トルクレンチ

販売価格	90,500円（税抜）／ 99,550円（税込）		
カタログ価格	90,500円（税抜）／99,550円(税込)		
在庫数	最新在庫：1　（2025/12/16 05:51現在）		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0510ページ		

仕様

メーカー	TONE	型番	T6L700N
差込角	3/4”	トルク範囲	100～700N･m
トルク負荷方向	右回転	精度	±3%
全長	1314mm	重量	6.2kg
セット内容／付属品	校正証明書、検査成績表、トレサビリティー体系図、取扱説明書、トルク設定ボックスレンチ、メタルケース		
設定トルク値に達すると「カチッ」という音、または手に軽い「ショック」でお知らせします。			
トルク値はハンドル末端に付属のレンチを差し込んで調節します。			

株式会社エスコ
大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号　06-6532-6226（代表）
© 2018 ESCO Co.,Ltd.