


この度は、弊社製品をお買求めいただきましてありがとうございました。
本製品は組立式になっておりますので、下記の要領で組立てください。
パッキングケースの中には、下記の部品が入っています。

**組立説明書は組立て後も
大切に保管してください。**


この製品を第三者に貸し出すときは、この説明書も共に
貸し出し、よく読んでから使用するようご指導ください。

★用意していただくもの・・・・・・・・・・
手袋（組立て時のケガ等を防ぐために必ず着用してください）

完成図




耐荷重
(長アーム) 停車時 2.5kg
 運転時 2kg




耐荷重
(極小アーム) 停車時 3.5kg
 運転時 3kg


組立て部品



①長アーム×1本



②ホルダー×1個



③クランプ×1個



④スペーサーA
×1個



⑤スペーサーB
×1個



⑥スペーサーC
×1個




⑦六角レンチ (4mm)
×1本



⑧極小アーム
×1個


※部品の欠品や破損があった場合は、品番(VEH-SMPH2など)と上記の部品番号(①～⑧)と部品名(クランプなど)をお知らせください。

1 クランプのボルトを取外します。




2 カートのハンドルなどにスペーサーを取付けます。

※直径に合ったスペーサーを取付けます。




④スペーサーA
※直径21.7～
23mm用



⑤スペーサーB
※直径23～
27mm用




⑥スペーサーC
※直径27～
28.6mm用



カートのハンドルなど
※直径21.7～28.6mm

④～⑥スペーサー

3 クランプを取付けます。




⑦六角レンチ (4mm)

ボルト

④～⑥スペーサー

③クランプ
※スペーサーをはさみ込み、固定します。

4 アームの片方のブラケットを取外します。



ツマミ

緩める


ブラケット(丸穴)

①長アーム


ブラケット(六角穴)

ボルト


5 ホルダーを取付けます。




6 もう一方のブラケットを取外します。



7 クランプにアームを取り付けて完成です。



機器の設置方法




スマートフォンが落下しないように注意して取付けてください。




必ず図の向きで取り付けてください。

可動範囲



各部の調節方法



製品に関するお問い合わせ
CA/BA/RKDAU

製品の品質管理には細心の注意をはらっていますが、万一、不都合な点や製品に関するお問い合わせなどございましたら、お買求めの販売店又は右記までお気軽にご相談下さい。

最新の情報はWEBサイトで
<https://www.sanwa.co.jp/>



本製品の
詳細情報は
こちら！



弊社サポート
ページはこちら！

サンワサプライ株式会社

岡山サプライセンター / 〒700-0825 岡山県岡山市北区田町1-10-1
TEL.086-223-3311 FAX.086-223-5123
東京サプライセンター / 〒140-8586 東京都品川区南大井6-5-8
TEL.03-5763-0011 FAX.03-5763-0033

<https://www.sanwa.co.jp/>