

保存用

取扱上のご注意

〔安全のためご使用前に必ずお読みください〕

このたびは当社製品をお買い求めいただき誠にありがとうございます。本製品をご使用方法を誤ると事故、器具の破損の原因となり、危険が生じます。お客様の安全確保のため、ご使用前には必ず本書をお読みの上、正しくご使用ください。
■本書は必要なときにいつでもご覧いただける場所に保管してください。

安全上のご注意

※説明の図は製品と一部異なる場合があります。

■取扱表示のご説明


人が死亡または、重傷を負う可能性が想定される内容を示します。	禁止事項	しなければならない行為を明記してあります。指示通りに行ってください。	火災のおそれあり	ぬれ手禁止
人が傷害を負う危険および物的損害の発生が想定される内容を示します。	触ってはいけない	分解禁止	電源プラグを抜く	水ぬれ禁止

■設置場所について

器具の取り付けは、下記に従い確実に行ってください。
(器具の取り付けに不備があると、火災、感電、落下によるけがの原因になります。)

警告

- 可燃物の近くや水・湿気の多いところでは使用しないでください。(事故の原因になります。)
- ヘッド部を被照体、壁、床などから離してご使用ください。
- 振動の激しい場所に設置して使用しないでください。(落下の原因になります。)
- スタンドライトとしてご使用の際は、水平で安定している場所を選び設置してください。また下図の○以外の状態では倒れますのでご注意ください。(火災、けがの原因になります。)
- クランプライトとしてご使用の際は必ずくわ幅の範囲内で、確実に固定できる場所を選んで取り付けください。(くわ幅の範囲内で器具の重量に耐えられる平らな板状の場所に限ります。)
- 安全のため、取り付け後可動させてゆるみがないか、ガタツキがないか再確認をしてください。また、クランプにゆるみがないか定期的に確認してください。落下し、破損・けがの原因になります。
- 右図のような不安定な取り付けは絶対にしないでください。落下し、破損・けがの原因になります。(クランプの締め付けにより設置面に傷がつく場合があるため、設置場所については十分ご検討の上、取り付けを行ってください。)



■ご使用上の注意

	器具に布や紙など燃えやすいものを被せたり、燃えやすいものを近くに置いたりしないでください。(火災の原因になります。)	電源コードを引っ張ったり、ねじ曲げたりしないでください。特に移動時などに机、家具などと、壁、床との間に電源コードが挟まれないようにご注意ください。(感電、漏電、事故の原因になります。)
	器具の分解、改造、部品の変更、器具や光源への着色などしないでください。(感電、漏電、事故の原因になります。)	電源プラグは根元まで差し込んでください。また電源プラグにほこりなどがたまり、湿気などで絶縁不良となり火災のおそれがあります。電源プラグを定期的に抜き、乾いた布で拭いてください。
	水のかかる場所、湿気の多い場所での使用はしないでください。また、水など液体をかけないでください。(感電、故障の原因になります。)	濡れた手では電源プラグの抜き差しを行わないでください。(感電の原因になります。)
	器具の隙間に金属物などを差し込まないでください。(火災、感電の原因になります。)	電源プラグの抜き差しは必ずプラグ本体を持って静かに行ってください。(電源コードを引っ張るとコードを傷め、火災、感電の原因になります。)
	乳幼児、小さなお子様やペットなどが触れる可能性がある場所には設置しないでください。(感電やけがの原因になります。)	交流100V以外の電圧で使用しないでください。(日本国内専用)(火災、器具の過熱などの原因になります。)
	器具に割れやヒビがある場合は、絶対に点灯しないでください。(感電やけがの原因になります。)	コンセントの定格を超える使い方をしないでください。(火災、感電の原因になります。)
	お手入れの際は、電源プラグを抜いてください。(感電の原因になります。)	本製品は周囲温度約5℃～35℃以外では使用しないでください。(故障の原因になります。)
	光源を直視しないでください。(目を痛め、けがの原因になります。)	器具の側に温度の高くなるストーブや、発熱体を設置しないでください。(火災、変形、故障の原因になります。)
	電源コードを器具本体などに巻きつけたりしないでください。(火災、感電、コードの絶縁不良の原因になります。)	器具の移動や設置時に指をはさまないようにしてください。(けがの原因になります。)
	器具と被照射面との距離は30cm以上離してご使用ください。(火災、被照射物の変色、変形の原因になります。)	高温多湿な場所や、直射日光が当たる場所に置かないでください。(本製品の変色、変形、故障の原因になります。)
点灯中および消灯直後の器具や光源は高温になっていますので触らないでください。(やけどの原因になります。)	器具の移動時や器具を使用しないときは必ず電源プラグを抜いてください。(火災、火傷、故障の原因になります。)	
本製品は屋内専用です。屋外では使用しないでください。(絶縁不良、感電の原因になります。)	調光器やリモコン式点灯器などと併用しないでください。(故障、発熱などの原因になります。)	
器具を倒した状態で使用しないでください。(故障の原因になります。)	器具にもたれたり、物をつぶつたりしないでください。(器具破損の原因になります。)	

■照明器具には寿命があります。設置して10年経つと、外観に異常がなくても内部の劣化は進行しています。点検・交換してください。

点検せずに長期間使い続けるとまれに火災、感電、落下などに至る場合があります。1年に1回は「安全チェックシート」に基づき、自主点検してください。

■お手入れについて

- お手入れの際には、電源を切り、光源および器具が完全に冷えてから行ってください。
- シンナーやベンジンなど揮発性の薬品やカビ取り剤、殺虫剤などのスプレー、クレンザーなどは使用しないでください。
- 器具の汚れは柔らかい布でふき取ってください。汚れが落ちにくい場合は中性洗剤を柔らかい布に含ませて、よく絞ってから軽くふき取ってください。
- 器具本体を水洗いなどされると、感電、故障、サビの発生などの原因になりますので行わないでください。

愛情点検



【照明器具】安全チェックシート

※チェック欄が足りない場合はコピーしてお使いください。

安全点検項目	点検結果(該当に✓)					処理手順
	/	/	/	/	/	
1.スイッチを入れても、時々点灯しないときがある。						✓印があるときは危険な状態になっています。事故防止のため、直ちに使用を中止し、新しい器具にお取り替えください。
2.プラグ、コード、又は本体を動かすと点滅する。						
3.プラグ、コードなどが異常に熱い。						
4.こげくさい臭いがする。						
5.点灯時にブレーカが動作することがある。						
6.コード、ソケット及び配線部品に傷み、ヒビ割れ、又は変形がある。						✓印があるときはお買い上げ店舗にご相談ください。
7.購入後、10年以上経過している。						
8.カバー、パネルなどに変色、変形、ヒビ割れなどがある。						
9.塗装面にふくれ又はひび割れがある、もしくはサビが出ている。						
10.器具取付け部及びランプ取り付け部に変形、ガタツキ、ゆるみなどがある。						

保証書

品名	調光式LEDクランプスタンドライト		
型名	SDCCL13D01WH		
お客様	様		
ご住所	□□□-□□□□		
電話			
電子メール アドレス			
保証期間	1年	お買い上げ日	期間(お買い上げの日から) 年 月 日

この保証書は、本書記載内容で無料修理を行うことをお約束するものです。お買い上げの日から左記期間中に故障が発生した場合は、お買い上げの販売店または、弊社商品お問い合わせセンターに修理をお申し付けください。

販売店
店名
住所
電話
電子メール アドレス
メモ

※この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理などについてご不明の場合は、お買い上げの販売店、または弊社商品お問い合わせセンターにお問い合わせください。

※本保証書にご記入いただいた個人情報は、ご相談、修理対応に利用させていただきます。お客様の個人情報は適切に管理し、お客様の承諾を得た場合、正当な理由がある場合を除き、第三者へ開示いたしません。

無料保証規定

- 正常な使用状態(取扱い上のご注意、本体貼付ラベルなどの注意事項に従った使用状態)で故障した場合にはお買い上げの販売店または弊社商品お問い合わせセンターが無料修理をさせていただきます。弊社の判断により製品を交換させていただくことがありますのであらかじめご了承ください。
- 保証期間内に故障して無料修理をお受けになる場合には、お買い上げの販売店に製品と本書をご持参ご提示の上、お申し付けください。
- ご贈答、ご転居などで本保証書に記入してあるお買い上げの販売店に修理をご依頼にならない場合には、弊社商品お問い合わせセンターにご相談ください。
- 保証期間内でも次の場合は有料とさせていただきます。
 - (1)本書のご提示がない場合
 - (2)本書にお買い上げの年月日、お客様名、お買い上げの販売店名のご記入がない場合、および本書の字句を書き替えられた場合
 - (3)使用上の誤り、他の機器から受けた障害または不当な修理や改造による故障および損傷

- (4)お買い上げ後の取り付け場所の移設、輸送、落下などによる故障および損傷
 - (5)火災、地震、風水害、落雷、その他の天変地異、公害、塩害、異常電圧などによる故障および損傷
 - (6)消耗した部品の交換
 - (7)一般家庭用以外に使用された場合の故障および損傷
- 5.付属品・消耗品は保証対象外とさせていただきます。
6.本書は日本国内においてのみ有効です。
This warranty is valid only in Japan.
7.本書は再発行致しませんので大切に保管してください。

YAZAWA




調光式LEDクランプスタンドライト
SDCCL13D01WH

取扱説明書
保証書付き

この度は、当社製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
取扱説明書をよくお読みの上、正しく安全にお使いください。
保証書は「お買い上げ日・販売店名」などの記入を必ず確かめ、取扱説明書とともに大切に保管してください。

■各部名称


※ヘッド部、ベース部に説明書きシールを貼付していますので、はがしてご使用ください。



■ご使用になる前に


1 ACアダプタを接続する

ACアダプタのプラグを本体のACアダプタジャックに差し込みます。



2 コンセントに差し込む

ACアダプタをコンセントに差し込みます。



※本製品は周囲温度5℃～35℃以外では使用しないでください。(故障の原因になります。)

■ご使用方法


■点灯・消灯方法・明るさの調整方法

- 中間スイッチをONの状態にしてください。
- タッチセンサースイッチに軽く触れることにLEDが点灯・調光・消灯します。
- タッチセンサースイッチは触れることに

①100%点灯→②約50%点灯→③約30%点灯→④消灯の順で切り替わります。

→①100%点灯→②約50%点灯→③約30%点灯→④消灯


※どの点灯状態でも中間スイッチをOFFにすると全消灯します。再度点灯させる場合は、中間スイッチをONにしてからタッチセンサースイッチで点灯させてください。




■設置方法 (クランプライトとして使用する場合)

注意 ●確実に固定してください。落下してけがのおそれがあります。

- クランプ固定ハンドルを左に回して締付板を離す。
- ベースからクランプ部を取り外す。



- クランプ部と締付板を設置面にはさみ、クランプ固定ハンドルを右に回して締め付ける。




取付部の厚みは約15mmから約40mmまで可能

■可動範囲について


警告

- 可動部は可動範囲以内で動かしてください。無理に動かそうとすると、器具破損の原因になります。
- 可動の際は、可動部に指を挟まないようご注意ください。けがの原因になります。




■クランプ部をベースに付け直す

- 下図のようにクランプをベースの溝にあわせる。



- クランプ固定ハンドルを右に回してベースにしっかりと固定してください。



■仕様

本体仕様	
型番	SDCCL13D01WH
光源	LED(交換不可)
入力電圧	DC12V
入力電流	0.22A
消費電力	13.2W(明るさ最大点灯時)
設計寿命	約25,000時間※1
器具光束(100%点灯時)	約830lm
照度(100%点灯時、約30cm直下)	約3,100lux
適合規格	LEDスタンド照度JIS:AA形(100%点灯時)
本体寸法	ヘッド:約W60×H15×D275mm アーム長:約540mm ベース:約W125×H24×D180mm
クランプくわえ幅	約15mm～40mm
本体質量	約870g
付属品	ACアダプタ(1個)

ACアダプタ仕様

定格出力	DC12V 1.0A
定格電圧	AC100-240V
定格周波数	50/60Hz
コード長	約1.5m(中間スイッチ含む)

- 商品の仕様および外観などは商品改良のため、予告なく変更することがありますのでご了承ください。
- 万一、当社の製造上の原因による品質不良が発生した場合は新しい商品とお取り替え致します。それ以外の責任は負い兼ねます。

※1 設計寿命とは、LEDモジュールの寿命であり使用環境・使用方法により異なるため、この寿命を保証するものではありません。また、器具本体の寿命とは異なります。
※数値は当社測定値(一部除く)になります。
※同一品番でも製造ロットにより、本体色味が若干異なる場合がございます。
※使用環境により、ラジオやテレビなどの各種音響/映像機器に雑音が入る場合があります。その場合は、本製品と各種機器を離してご使用ください。
※LEDにはバラストがあるため、同一品番でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
※LEDは交換できません。