品番：EA725-10

品名：100mm ノギス



販売価格	3,810円（税抜）／ 4,191円（税込）		
カタログ価格	3,810円（税抜）／4,191円(税込)		
在庫数	最新在庫：20　（2024/05/14 22:45現在）		
商品入数	1	販売単位	丁
カタログページ	0768ページ		



仕様

メーカー	シンワ測定	型番	19894
最大測定値(mm)	100	最小読取値(mm)	0.05
ジョウ長さ(mm)	30	最大許容誤差	±0.06mm
本体サイズ	160×60×6.5mm	重量	71g
材質	ステンレス	用途	・外側測定、内側測定、深さ測定、段差測定に。 ・工業製品の測定、検査に。
デップスバー 有			
小型タイプのノギスで携帯に便利です。			
小さくても高精度です。			

株式会社エスコ
大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号　06-6532-6226（代表）
© 2018 ESCO Co.,Ltd.