品番：EA725CV-200

品名：10-200mm デジタルノギス(穴ﾋﾟｯﾁ用)



販売価格	38,300円（税抜）／ 42,130円（税込）		
カタログ価格	38,300円（税抜）／42,130円(税込)		
在庫数	最新在庫：3　（2026/02/18 22:23現在）		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0741ページ		

仕様

メーカー	新潟精機	型番	GDCP-200TA
測定範囲（mm）	10～200	最小読取値（mm）	0.01
本体幅	300㎜	本体高さ	85㎜
奥行	20㎜	最大誤差	±0.05㎜
適用穴径	φ1.5～19.5㎜	機能	ホールド、オートオフ（約20分）、Bluetooth
電池	CR2032×1個	材質	本体：ステンレス 測定子：高炭素クロム軸受鋼
重量	260g	付属品	●PCケース ●CR2032（テスト用）
用途	端面から穴芯までの寸法測定に	注意	最大許容誤差は、量子化誤差(±1カウント)含みません。
デプスバー：無			
端面から穴芯までの寸法測定			
穴用の測定子が円筒型（テーパー状）になっているため、安定した測定が可能です。			
原点設定に便利なマスタープレート付			
別売のBluetoothBOX（EA725NS）を使用し測定値をパソコンへワイヤレス送信することが可能です。			

※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。
精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。

株式会社エスコ
大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号　06-6532-6226（代表）
© 2018 ESCO Co.,Ltd.