



ex. After

## 分厚い書類のファイリング、 2穴ファイルを多用する方に。

書類を集めて差し込むだけで素早く揃えて穴あけ、  
整然としたファイリングを実現します。しかも  
省スペース対応のスタンド型だからマイデスクでも。  
多用される2穴ファイル、分厚い書類のファイリング  
の強力な味方になれそうですよ。紙そろえパン  
チャーが、多忙なファイリング作業を変革します。



きれいに揃える。

センターを合わせる。

スれる。ゆがむ。

# これを解決！

### Specifications

#### ■商品仕様

商品名	EP-50CN II		
最大穴あけ枚数	50枚	※PPC用紙64g/m <sup>2</sup> (55kg紙)をとした場合の目安	
穴あけ速さ	約3.5秒	/1回	
紙揃え	自動 ※ヨコ方向のみ(タテ方向は手動)		
適応用紙サイズ	自動紙揃えの場合/A4ヨコ・レター ヨコ・B5ヨコ 手動紙揃えの場合/A3タテ・B4タテ・A4タテ		
穴奥行/穴径/穴間隔	穴奥行 12mm / 穴径 6mm / 穴間隔 80mm		
電源	AC100V 50Hz / 60Hz		
消費電力	最大47W		
使用環境温度	5℃~35℃		
外寸	H231×W360×D123mm アタッチメント装着時: H405×W360×D123mm		
質量	2.4kg		
付属品	A3用アタッチメント		

#### ■個装仕様: 紙箱

商品名	カラー	1梱包入数	品番	JANコード
EP-50CN II	ホワイト	1	DP90109	4902870851514

#### ■JIS規格の標準値に適合



**NEW** A3用紙も使いやすいアタッチメント付



お客様相談ダイヤル

☎ 0120-510-200 (土日・祝日・  
当社指定休日を除く)

「ナビ」(バーディスプレイ)を利用しています。通話内容はサービス向上のため録音させていただいております。

<https://wis.max-ltd.co.jp/op/>

本社 | 〒103-8502 東京都中央区日本橋箱崎町6-6  
tel:03-3669-8108(代)

MAXがめざすのは、最大値のさらに先。

# MAX ELECTRIC AUTOPUNCHER EP-50CN II



マックス自動紙そろえパンチャー



賢く美しく。  
ファイルもオフィスも、

朗報！オフィスの味方になれそうだ。

POWER SPEED COMPACT

穴あけ枚数

穴あけ速さ

デスク接地面  
すっきりコンパクト

50枚 3.5秒 約 360×123mm



ex. Before



スタンド型だから、  
すっきり置ける。

置く場所を選ばない、省スペースのスタンド型を採用。  
デスク上にも作業スペースを確保しながら、  
すっきり設置。

# スピーディに美しく! 2穴ファイリングの合理化作戦。

## 1 用紙を入れる



POINT

用紙は上から!

作業性がよく、手で用紙を支える必要もなく。

## 2 自動で用紙揃え&穴あけ



POINT

自動紙揃え&穴あけ!

スタートボタンで瞬時に用紙を揃えて穴あけ。

## 3 約3.5秒で穴あけ完了



POINT

最大50枚のハイパワー!

厚い書類でも、紙ズレしにくい!  
美しい仕上がり。

穴あけ枚数

**50**枚

穴あけ速さ

約**3.5**秒

デスク接地面  
すっきりコンパクト

**360×123**mm

パラパラでも...

ピッタリ

ピシッ!

PPC用紙50枚の厚さ  
※PPC用紙55kg・64g/m<sup>2</sup> 使用時

す	ば	や	く
整	然	フ	ア
イ	リ	ン	グ

- 紙ズレしにくい!
- 重ねた用紙の不揃いもなく!
- 素早くピシッとファイリング!







ex. Before



ex. After



## 分厚い書類のファイリング、 2穴ファイルを多用する方に。

書類を集めて差し込むだけで素早く揃えて穴あけ、  
整然としたファイリングを実現します。しかも  
省スペース対応のスタンド型だからマイデスクでも。  
多用される2穴ファイル、分厚い書類のファイリング  
の強力な味方になれそうですよ。紙そろえパン  
チャーが、多忙なファイリング作業を変革します。

## スタンド型だから、 すっきり置ける。

置く場所を選ばない、省スペースのスタンド型を採用。  
デスク上にも作業スペースを確保しながら、  
すっきり設置。



# これを解決！