# 品番：EA725DM-1

# 品名：150mm デジタルノギス[防水型]

| | | | |
|---|---|---|---|
| 販売価格 | 13,800円（税抜）／ 15,180円（税込） | | |
| カタログ価格 | 13,800円（税抜）／15,180円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫：7　（2025/06/14 14:12現在） | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 0753ページ | | |

**仕様**

| | | | |
|---|---|---|---|
| メーカー | マイゾックス（myzox） | 型番 | WCP-150 |
| 測定範囲(mm) | 0～150 | 最小読取値(mm) | 0.01 |
| ジョウ長さ(mm) | 40 | 最大誤差 | ±0.02mm |
| 使用温度範囲 | 0～40℃ | 保管温度範囲 | -20℃～70℃ |
| 応答速度 | 3.2m/秒 | サイズ | 235×76×15.4mm |
| 材質 | ステンレス | 重量(g) | 約160(電池含まず) |
| 電源 | CR2032×1個(付属) | 防水・防塵性能 | IP67 |
| 用途 | 外径・内径・段差・深さ測定。 | 機能 | ・0セット機能<br>・公差設定機能<br>・相対測定機能 |
| 付属品 | ・収納ケース | | |

作業中に雨が降ってきても完全防水だから安心。屋外作業には必須の機能です。

設定した基準値に入っている場合、緑色のランプが点灯します。

※雨の中での使用を推奨するものではありません。本体が濡れた場合は十分に乾してからご使用ください。

**株式会社エスコ**
大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号　06-6532-6226（代表）
© 2018 ESCO Co.,Ltd.