# 品番：EA725EH-122A

# 品名：50- 75mm [ﾃﾞｼﾞﾀﾙ]ｲﾝｻｲﾄﾞﾏｲｸﾛﾒｰﾀｰ

| | | | |
|---|---|---|---|
| 販売価格 | 70,000円（税抜）／ 77,000円（税込） | | |
| カタログ価格 | 70,000円（税抜）／77,000円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫：0　（2025/12/19 02:08現在） | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | | | |





**仕様**

| | | | |
|---|---|---|---|
| メーカー | 新潟精機 | 型番 | QEM394-75I |
| 測定範囲(mm) | 50～75 | 最小読取値(mm) | 0.001 |
| スピンドル径 | φ8mm | 最大許容誤差 | 8μm |
| 基準リングゲージ | φ50mm | 電源 | CR2032(リチウム電池)×1個(付属) |
| 材質 | フレーム：球状黒鉛鋳鉄<br>スピンドル：高炭素クロム軸受鋼<br>測定面：超硬チップ | 重量 | 300g |
| 用途 | 内側寸法の測定に | 付属品 | PCケース<br>キースパナ<br>CR2032（テスト用）<br>基準リングゲージφ50mm |
| 注意 | 最大許容誤差は、量子化誤差(±1カウント)含みません。 | | |
| 0点調整用のリングゲージを標準装備しているので、すぐに使用できます。 | | | |
| 精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 | | | |
| 定圧装置付です。 | | | |
| オートディスプレイオフ機能付(約20分)です。 | | | |

**株式会社エスコ**
大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号　06-6532-6226（代表）
© 2018 ESCO Co.,Ltd.