品番：EA725EJ-24

品名：75-100mm インサイドマイクロメーター



販売価格	36,900円（税抜）／ 40,590円（税込）		
カタログ価格	36,900円（税抜）／40,590円(税込)		
在庫数	最新在庫：0　（2025/07/29 13:51現在）		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ			





仕様

メーカー	新潟精機	型番	MC304-100I
測定範囲(mm)	75～100	最小読取値(mm)	0.01
最大誤差	8μm	本体幅	175㎜
本体高さ	42㎜	奥行	18㎜
タイプ	アナログ	材質	ジョウ：ステンレス スピンドル：高炭素クロム軸受鋼 測定面：超硬チップ
重量	190g	付属品	●木箱 ●キースパナ ●基準リングゲージφ75
用途	内側寸法の測定に		
0点調整用のリングゲージを標準装備しているので、すぐに使用できます。			
精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。			
定圧装置付です。			

株式会社エスコ
大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号　06-6532-6226（代表）
© 2018 ESCO Co.,Ltd.