品番：EA725FE-5A

品名：0-25mm/ 63mm ﾃﾞﾌﾟｽﾏｲｸﾛﾒｰﾀｰ(ﾃﾞｼﾞﾀﾙ)

販売価格	40,700円（税抜）／ 44,770円（税込）		
カタログ価格	40,700円（税抜）／44,770円(税込)		
在庫数	最新在庫：1　（2025/12/14 16:34現在）		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0758ページ		



仕様

メーカー	新潟精機	型番	QEM293-25FA
測定範囲	0～25㎜	最小目盛	0.001㎜
ベース幅	63㎜	最大誤差	6μm
電源	CR2032(リチウム電池)×1個	全長	167㎜
材質	●ベース部：ステンレス ●測定子：高炭素クロム軸受鋼	用途	深さの測定に
付属品	●PCケース ●キースパナ ●CR2032（テスト用）	注意	最大許容誤差は、量子化誤差(±1カウント)含みません。

※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。

オートディスプレイオフ機能付(約20分)

高精度深さ測定用マイクロメータです。

精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。

定圧装置付です。

株式会社エスコ
大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号　06-6532-6226（代表）

© 2018 ESCO Co.,Ltd.