品番：EA725MA-9

品名：1mm/0.001/56mm ダイアルゲージ



販売価格	12,000円（税抜）／ 13,200円（税込）		
カタログ価格	12,000円（税抜）／13,200円(税込)		
在庫数	最新在庫：1　（2024/05/15 04:07現在）		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0766ページ		

仕様

メーカー	新潟精機	型番	WDI-0158SP
ダイヤル径（mm）	56	全長(mm)	106.5
目量（mm）	0.001	測定範囲(mm)	0～1
目盛仕様	0～100～0	取付軸径	φ8㎜
測定子の長さ	13.5㎜	材質	本体:スチール 測定子先端:超硬
重量	190g	用途	平面の凹凸、工作物の取り付けの良否、軸の振れ、直角度等の変位測定に
付属品	裏ふた(平タイプ・耳金付タイプ)2種類		

目量0.001㎜の最も一般的なダイヤルゲージです。

リミット針を装着

軸受部に宝石軸受を使用しています。

精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。

目盛板は緑色です。

ショックプルーフ機構によりスピンドルの急激な押し上げから歯車を保護します。

株式会社エスコ
大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号　06-6532-6226（代表）
© 2018 ESCO Co.,Ltd.