品番：EA725MB-12

品名：0.8mm/0.01/37.5mmﾀﾞｲｱﾙｲﾝｼﾞｹｰﾀｰ(ﾛﾝｸﾞ/超硬

販売価格	16,500円（税抜）／ 18,150円（税込）			
カタログ価格	16,500円（税抜）／18,150円(税込)			
在庫数	最新在庫：1　（2025/11/17 19:37現在）			
商品入数	1	販売単位	個	
カタログページ	0751ページ			

仕様

メーカー	新潟精機	型番	WTI-8038WL
測定子材質	超硬	目量（mm）	0.01
測定範囲(mm)	0.8	目盛仕様	0～40～0
ダイヤル径（mm）	37.5	本体高さ	126㎜
奥行	26㎜	材質	本体：スチール
付属品	●PCケース ●ステム(アリ溝付)：φ6、φ8 ●測定子交換用スパナ	測定子長さ	42㎜
タイプ	てこ式	戻り誤差	9μm
測定力	0.2N以下	指示誤差	13μm
繰返し精密度	3μm	重量	80g
用途	平面の凹凸、工作物の取り付けの良否、軸の触れ、直角度等の変位測定に		

ロング測定子タイプのてこ式ダイヤルインディケータです。

通常のダイヤルインディケータでも測れない深い場所の測定が行えます。

各軸受部に宝石を組み込んでいます。

目盛板は緑色
測定子は高い耐摩耗性、電気を通さない、磁気を帯びないルビー球です。
精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。

株式会社エスコ
大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号　06-6532-6226（代表）
© 2018 ESCO Co.,Ltd.