品番：EA725MC-6A

品名：50-100mm デジタル内径測シリンダーゲージ

販売価格	39,300円（税抜）／ 43,230円（税込）		
カタログ価格	39,300円（税抜）／43,230円(税込)		
在庫数	最新在庫：0　（2025/08/15 11:35現在）		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ			

仕様

メーカー	新潟精機	型番	WCDI-100D
測定範囲	50～100mm	広範囲精度	18μm
最小目盛	0.002㎜	測定子の有効ストローク	1.6㎜
繰返し精密度	3μm	隣接誤差	6μm
替ロッド	EA725MC-139～150	替ワッシャー	EA725MC-71～74
換えロッド	5.0㎜とび11本	換えワッシャ	0.5･1･2･3㎜各1枚
電源	CR2032×1個	本体幅	66㎜
本体高さ	340㎜	奥行	40㎜
材質	本体：スチール 測定子：ステンレス 先端：超硬	重量	475g
付属品	●木箱 ●換えロッドx11 ●換えワッシャx4 ●CR2032（テスト用）	用途	内径測定用に
注意	●各精度は、量子化誤差(±1カウント)含みません。 ●各精度は、付属のデジタルインジケータを含めた値です。		

	●マスタとなるリングゲージをご用意下さい。		
精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。			
デジタルインジケータを標準装備しています。			
ABS(絶対測定)機能付です。			

株式会社エスコ
大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号　06-6532-6226（代表）
© 2018 ESCO Co.,Ltd.