

# ポケットタイプpH計 (センサは一体型のため交換はできません)

## SK-630PHシリーズ

No.6416-00 SK-630PH 価格¥7,200 (税込み¥7,920)

No.6418-00 SK-631PH 価格¥8,700 (税込み¥9,750)

No.6420-00 SK-632PH 価格¥11,500 (税込み¥12,650)

- 3点キャリブレーション機能 (pH4.01・pH6.86・pH10.01)
- ホールド機能、オートパワーオフ機能
- 防水規格 JIS C 0920 IPX4 に準拠 (濡れた手でも操作可能です)
- 自動温度補償 (ATC) 機能 (SK-631PH / SK-632PH)



# ペンタイプpH計 (センサ交換可能です)

## SK-610PH-II

No.6410-00

SK-610PH-II

価格¥15,000 (税込み¥16,500)

- 3点キャリブレーション機能 (pH4.01・pH6.86・pH10.01)
- ホールド機能、オートパワーオフ機能
- 防水規格 JIS C 0920 IPX4 に準拠 (濡れた手でも操作可能です)
- 自動温度補償 (ATC) 機能
- センサ交換が可能



型 式	SK-630PH	SK-631PH	SK-632PH	SK-610PH-II
測定範囲	2.0 ~ 12.0 pH	2.0 ~ 12.0 pH 温度 0.0 ~ 50.0°C	2.00 ~ 12.00 pH 温度 0.0 ~ 50.0°C	2.00 ~ 12.00 pH 温度 0.0 ~ 50.0°C
測定精度	±0.6 pH	±0.5 pH 温度 ±1.0°C	±0.4 pH 温度 ±0.5°C	±0.2 pH 温度 ±0.6°C (20 ~ 30°C)、±0.8°C (左記以外)
分解能	0.1 pH	0.1 pH 温度 0.5°C	0.01 pH 温度 0.1°C	0.01 pH 温度 0.1°C
センサ	pH / ガラス電極 (内部液 (KCl) 無補充型) 温度 / サーミスタ (SK-631PH・SK-632PH)			pH / ガラス電極 (内部液 (KCl) 無補充型) 温度 / サーミスタ
電源	ボタン電池 LR44 4個			コイン形リチウム電池 CR2032 (3V) 2個
材質	指示計 / ABS樹脂 センサ電極 / ガラス			指示計 / ABS樹脂 センサ電極 / ガラス
寸法・質量	約 (W)36×(H)150×(D)25 mm 約 65g (電池含む)			約 (W)37×(H)150×(D)42 mm 約 77g (電池含む)
付属品	取扱説明書 1冊 ボタン電池 LR44 4個			取扱説明書 1冊 レザーケース 1個 コイン形リチウム電池 CR2032(3V)2個

※pH標準液は別売りです

※pH標準液は別売りです

### ◆pH計 オプション・消耗品

該当指示計	製品番号	製品名	型式	価格
SK-610PH-II	No.6414-00	SK-610PH-II用センサ	610S-II	¥8,900 (税込み¥9,790)
SK-660PH SK-661PH SK-662PH	No.6431-00	交換用センサ	660S	¥8,500 (税込み¥9,350)
SK-620PHII	No.6400-52	ACアダプタ	PH30	¥5,500 (税込み¥6,050)
SK-620PHII SK-650PH	No.7687-90	RS-232C接続ケーブル	PH33	¥5,800 (税込み¥6,380)

※SK-620PHII、SK-650PHのセンサについては2ページ目下表をご参照ください。

### ◆pH計 標準液

製品番号	製品名	価格
No.6401-00	フタル酸塩標準液 pH4.01 500ml (JCSS)	¥5,200 (税込み¥5,720)
No.6401-10	フタル酸塩標準液 pH4.01 500ml	¥1,900 (税込み¥2,090)
No.6402-00	中性りん酸塩標準液 pH6.86 500ml (JCSS)	¥5,100 (税込み¥5,610)
No.6402-10	中性りん酸塩標準液 pH6.86 500ml	¥1,900 (税込み¥2,090)
No.6404-00	ほう酸塩標準液 pH9.18 500ml (JCSS)	¥5,300 (税込み¥5,830)
No.6404-10	ほう酸塩標準液 pH9.18 500ml	¥1,900 (税込み¥2,090)
No.6403-00	炭酸塩標準液 pH10.01 500ml (JCSS)	¥5,300 (税込み¥5,830)
No.6403-10	炭酸塩標準液 pH10.01 500ml	¥1,900 (税込み¥2,090)
No.6405-00	標準液 3点セット (4.01, 6.86, 10.01) ※各500ml入り JCSS品ではありません	¥5,700 (税込み¥6,270)
No.6426-00	補充液 35ml 3本セット (640S-1,3,4,5,6用)	¥4,700 (税込み¥5,170)

注意：本パンフレット記載の製品は、取引証明などの用途には使用できません。

SK SATOホームページ インターネット上で、いつでも最新の製品情報をご覧いただけます。

URL:<http://www.sksato.co.jp>

このパンフレットは、森林資源保護のため再生紙を利用しています。

人と地球と未来を測る。

## 株式会社 佐藤計量器製作所

本 社 〒101-0045 東京都千代田区神田鍛冶町3丁目4番地 ☎03-3254-8111(代) FAX03-3254-8119  
 東 京 営 業 所 〒101-0045 東京都千代田区神田鍛冶町3丁目4番地 ☎03-3254-8112(代) FAX03-3254-8119  
 大 阪 営 業 所 〒540-0037 大阪府大阪市中央区内平野町2-1-10 ☎06-6944-0921(代) FAX06-6944-0926  
 仙 台 営 業 所 〒989-1304 宮城県柴田郡村田町西ヶ丘25-1 ☎0224-83-4781(代) FAX0224-83-4770  
 名 古 屋 営 業 所 〒460-0011 愛知県名古屋市中区大須1-3-16 ☎052-204-1234(代) FAX052-204-1123  
 富 山 営 業 所 〒939-8211 富山県富山市二口町5-2-3 ☎076-494-3088(代) FAX076-494-3090  
 福 岡 営 業 所 〒812-0018 福岡県福岡市博多区住吉4-3-2 博多イトビル4F ☎092-451-1685(代) FAX092-451-1688

東京工場 宮城工場 朝霞配送センター  
 ISO9001/宮城工場 JCSS/宮城工場 校正技術課

●仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがあります。●価格は2023年11月現在の価格です。

おもとは...