


レーザーポインター取扱説明書及び保証書

[T L P - 7 8]


消費生活用製品安全法に定められた検査に合格し、国内で生産しています。
出力安定化回路を内蔵しています。
通電状態を維持できないように設計されているので、スイッチを押している間レーザーが照射されLEDが点灯します。



使用電池及び交換方法

単4アルカリ電池(1.5V)×2本

電池フタを▷矢印にスライドし、図のように正しくセットしてください。
交換後は電池フタを閉めてください。



..... 切り取り線

(保証書)

[T L P - 7 8]

購入後1年間保証させていただきます。
本書の注意書きに従った使用状態で、保証期間内に故障した場合は、
無料にて修理するか、修理不能の場合は交換させていただきます。
ただし、電池切れの場合はこの限りではありません。
また、お取り扱いを間違えて事故を起こした場合、弊社では一切の責任を負いかねますのでご了承ください。

機能明細

レーザー素子	可視光赤色半導体レーザー	電 源	単4アルカリ電池×2本
使用温度	25℃±5℃	電池寿命	連続使用で約30時間
波 長	650nm～660nm	本体サイズ	97.6mm×26mm×14.5mm
ビーム径	5m先で8mm～10mm	本体重量	42g(電池含む)
到達距離	約100m～150m	本体材質	ABS樹脂
レーザー出力	1mW未満(JIS規格 クラス2以下)		

注意

ご使用前に必ずお読みください

- ・電池の(+)(-)は指定通り入れてください。
- ・新しい電池と古い電池を併用しないでください。
- ・長時間使用しない場合は、本体から電池を抜き取ってください。
- ・電池をショートさせたり、充電、分解、加熱、火の中に入れてたりしないでください。
- ・万一、電池から漏れた液が目に入ったときはすぐに大量の水で洗い、医師に相談してください。皮膚や服に付いたときは、水で洗ってください。
- ・落下させたり、強い衝撃を与えないでください。
- ・絶対に分解しないでください。
- ・子供に使わせしないでください。
- ・レーザー光をのぞき込んだり、人に向けて照射しないでください。
- ・防水仕様ではありませんので、水中や水滴のかかる場所ではご使用にならないでください。
- ・この取扱説明書は必ず保管しておいてください。

..... 切り取り線

必要事項をご記入の上商品と同封し記載の住所にお送りください

氏 名	
住 所	
電 話 番 号	
不 良 内 容	
購入または贈呈時期	

株式会社 東 心 〒111-0056 東京都台東区小島 2-3-7 海老原ビル
TEL03-3862-7371 FAX03-3851-5961
E-mail : info@to-shin.biz