

TypeCオーディオ変換アダプタ (USB PD対応) 取扱説明書



この度は、TypeCオーディオ変換アダプタ「MM-ADUSBTC2」(以下本製品)をお買い上げいただき誠にありがとうございます。この取扱説明書では、本製品の使用方法や安全にお取扱いいただくための注意事項を記載しています。ご使用の前によくご覧ください。読み終わつたあともこの取扱説明書は大切に保管してください。

最初にご確認ください

お使いになる前に、セット内容がすべて揃っているかご確認ください。
万一、足りないものがありましたら、お買い求めの販売店にご連絡ください。



セット内容

- ①TypeCオーディオ変換アダプタ 1個 ②取扱説明書・保証書(本書) 1部

本取扱説明書の内容は、予告なしに変更になる場合があります。
最新の情報は、弊社WEBサイト(<https://www.sanwa.co.jp/>)をご覧ください。
デザイン及び仕様については改良のため予告なしに変更することがあります。
本書に記載の社名及び製品名は各社の商標又は登録商標です。

サンワサプライ株式会社

最新の情報はWEBサイトで <https://www.sanwa.co.jp/>



ご質問、ご不明な点などがありましたら、ぜひ一度弊社WEBサイトをご覧ください。

保証規定

- 保証期間内に正常な使用状態でご使用の場合に限り品質を保証しております。
万一保証期間内で故障がありました場合は、弊社所定の方法で無償修理いたしますので、保証書を本製品に添えてお買い上げの販売店までお持ちください。
- 次のような場合は保証期間内でも有償修理になります。
 - 保証書をご提示いただけない場合。
 - 所定の項目をご記入いただけない場合、あるいは字句を書き換えられた場合。
 - 故障の原因が取扱い上の不注意による場合。
 - 故障の原因がお客様による輸送・移動中の衝撃による場合。
 - 天変地異、ならびに公害や異常電圧その他の外部要因による故障及び損傷の場合。
 - 譲渡や中古販売、オークション、転売などでご購入された場合。
- お客様ご自身による改造または修理があったと判断された場合は、保証期間内での修理もお受けいたしかねます。
- 本製品の故障、またはその使用によって生じた直接、間接の損害については弊社はその責を負わないものとします。
- 本製品を使用中に発生したデータやプログラムの消失、または破損についての補償はいたしかねます。
- 本製品は医療機器、原子力設備や機器、航空宇宙機器、輸送設備や機器などの人命に関わる設備や機器、及び高度な信頼性を必要とする設備や機器やシステムなどへの組込みや使用は意図されておりません。これらの用途に本製品を使用され、人身事故、社会的障害などが生じても弊社はいかなる責任も負いかねます。
- 修理ご依頼品を郵送、またはご持参される場合の諸費用は、お客様のご負担となります。
- 保証書は再発行いたしませんので、大切に保管してください。
- 保証書は日本国内においてのみ有効です。

保証書

サンワサプライ株式会社

型番: MM-ADUSBTC2

シリアルナンバー(S/N):

お客様・お名前・ご住所・TEL

販売店名・住所・TEL

担当者名

保証期間 6ヶ月 買い上げ年月日 年 月 日

安全にお使いいただくためのご注意(必ずお守りください)

△警告 人が死亡または重傷を負うことが想定される危険の内容

<内部を開けないでください>

- 内部を開けますと、故障や感電事故の原因になります。内部に触ることは絶対にしないでください。
また、内部を改造した場合の性能の劣化については保証いたしません。

<内部に異物を入れないでください>

- 内部に燃えやすいものや、金属片が入った場合、水などの液体がかかった場合は、接続しているプラグを抜き、お買い上げいただいた販売店又は弊社にご相談ください。そのままご使用になりますと火災や故障および感電事故の原因になります。

△注意 人がけがを負う可能性、または物的損害の発生が想定される内容


<無理な力は加えない>

- プラグには、無理な力を加えないでください。

<お手入れについて>

- 汚れは、柔らかい布で乾拭きしてください。シンナー、ベンジン、アルコール、化学薬品を使用すると表面が侵されたり、外装ムラになることがありますので絶対に使用しないでください。

接続方法



特長

- タブレットやスマホのUSB Type-Cポートに3.5mmプラグのイヤホンやヘッドセットが接続できる変換アダプタです。
- 充電用USB Type-Cポートとヘッドホンジャックを搭載し、本体を充電しながら音楽鑑賞や通話が可能です。
- USB PD対応の充電器を使用すれば、最大60Wの急速充電が可能です。(機器本体もUSB PD充電対応の場合)
- 最大24bit/96kHzに対応したDAC搭載で音楽や映画を高音質で楽しめます。

仕様

<対応機種>

- USB Type-Cポートを搭載したタブレット、スマホ、ノートパソコン
※音声出力に対応したUSB Type-Cポート搭載のタブレット、スマホ、ノートパソコン
※USB PD急速充電は最大60Wに対応
- 3.5mmプラグのイヤホン、ヘッドホン、ヘッドセット
※マイク付きの4極仕様にも対応

プラグ形状	USB Type-C 本体側/φ3.5mm4極ミニ(メス)、USB Type-C(メス、充電用)
サイズ・重量	約W49×D9×H13mm・約8g

※すべての機種への動作を保証するものではありません。ご使用の機種によっては対応しない場合があります。

サンワサプライ株式会社

ver.1.0

岡山サプライセンター / 〒700-0825 岡山県岡山市北区田町1-10-1 TEL086-223-3311 FAX.086-223-5123
東京サプライセンター / 〒140-8566 東京都品川区南大井6-5-8 TEL03-5763-0011 FAX.03-5763-0033
札幌営業所 / 〒060-0808 札幌市北区北八条西4-1-1 バストラビルN8 TEL011-611-3450 FAX.011-716-8990
仙台営業所 / 〒983-0852 仙台市宮城野区緑岡1-6-37 TM仙台ビル TEL022-257-4638 FAX.022-257-4633
名古屋営業所 / 〒453-0014 愛知県名古屋市中村区則武1-16-18 CUBE MEIEKI TEL052-453-2031 FAX.052-453-2033
大阪営業所 / 〒532-0003 大阪市淀川区富原4-5-36 ONEEST新大阪スクエア TEL06-6395-5310 FAX.06-6395-5315
福岡営業所 / 〒812-0011 福岡市博多区博多駅前4-3-3博多八百治ビル TEL092-471-6721 FAX.092-471-8078