品番：EA728AC-22

品名：85x 20x 90mm デジタル温度・湿度計

販売価格	1,870円（税抜）／ 2,057円（税込）		
カタログ価格	1,870円（税抜）／2,057円(税込)		
在庫数	最新在庫：8　（2025/06/15 23:48現在）		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0823ページ		

仕様

メーカー	エンペックス気象計（EMPEX）	型番	TD-8321
測定範囲	温度：0～50℃ 湿度：20～90%RH	表示範囲	温度：−10～70℃、−10℃未満「Lo」表示 湿度：20～95%RH、測定範囲以外「Lo、HI」表示
分解能	温度：0.1℃（−0～50℃） 湿度：1%RH（20～90%RH）	電源	単4電池×1本（付属）
サイズ	85×20×90mm	重量	75g
精度	（温度）0～40℃まで：±1℃、それ以外：±2℃ （湿度）40～70%RH常温：±5%、それ以外：±7%	材質	ケース：ABS樹脂 パネル：PC樹脂、ほか
電池寿命	約1年	測定周期	約20秒
卓上スタンド、背面マグネット付			
フェイスアイコンが表情で快適・不快をわかりやすくお知らせします。			
温度、湿度、フェイスアイコン、時刻を同時表示するデジタル温度・湿度計です。			
最高・最低温度メモリ機能付（時刻もメモリ）			
記録した時刻も表示			

見やすい大型液晶画面
1日1回最高最低温度を自動リセット
※精密機器につき強い衝撃を与えないでください。
※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入ください。

株式会社エスコ
大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号　06-6532-6226（代表）
© 2018 ESCO Co.,Ltd.