品番：EA728AE-19A

品名：[室内・室外]デジタル最高最低温度・湿度計

販売価格	3,800円（税抜）／ 4,180円（税込）		
カタログ価格	3,800円（税抜）／4,180円(税込)		
在庫数	最新在庫：10　（2025/08/11 02:43現在）		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0824ページ		

仕様

メーカー	エー・アンド・デイ	型番	AD-5682
測定範囲	内部温度：0～50℃ 外部温度：−40～70℃ 湿度：15～95%RH	分解能	温度：0.1℃、湿度：1%RH
機能	最高最低温湿度保存、時計	電源	単4電池×1本（付属）
サイズ	本体：101(W)×24(D)×108(H)mm センサ：φ8.3×23.8mm（金属部：φ5×18mm）	重量	約150g(電池含む)
外部センサーコード長	約3m（ATBC-PVC、耐熱約80℃）	測定精度	温度：±1℃（0～50℃）、±2℃（−20～−0.1℃、50.1～60℃）、±3%（その他の範囲） 湿度：±5%RH（30～60%）、±10%RH（その他の範囲）
使用温湿度範囲	0～50℃（結露なきこと）	保存温湿度範囲	−10～50℃（結露なきこと）
電池寿命	約1年	アラーム音量	60dB/30cm
アラーム鳴動時間	約1分	センサ金属材質	真鍮・Niメッキ
時計精度	±1分/月	測定間隔	約10秒
付属品	外部センサケーブル、取扱説明書		
工場などでの暑熱・労働環境の管理に			

食品製造、食品調理・厨房などの衛生管理に
壁掛・スタンド置兼用
温度と湿度と時刻を同時に表示
内部温度と外部温度を切替え表示
外部温度センサーは取り外し可能
最高/最低温度・湿度の自動メモリー機能付き
注意：付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入ください。

株式会社エスコ
大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号　06-6532-6226（代表）
© 2018 ESCO Co.,Ltd.