品番：EA728EB-40

品名：120mm 温度･湿度計



販売価格	2,340円（税抜）／ 2,574円（税込）		
カタログ価格	2,340円（税抜）／2,574円(税込)		
在庫数	最新在庫：61　（2025/08/29 17:19現在）		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0827ページ		

仕様

メーカー	エンペックス気象計（EMPEX）	型番	EX-2821
測定範囲	温度：−13～43℃ 湿度：16～90%RH	タイプ	掛け
サイズ	φ120×27mm	重量	150g
精度	温度：±1℃（0～40℃） 湿度：±2%RH（35～75%RH常温）	電源	不要
適湿	40%～65%RH（参考）		
日本製			
樹脂製			
高精度タイプ			
電池不要で計測			
場所を選ばないベーシックな丸形			
高精度･高品位のスーパーEXセンサ			
シンプルで見やすい高精度目盛り			
暮らしの快適･健康をチェックできるゾーン表示			
置き場所を自由に選べる設置方法			

厳格な加工技術にこだわり、一つ一つ丹念な手作業により岩手県奥州市水沢で造り上げた日本製センサを搭載しています。
温度計：バイメタルEX温度センサ 湿度計：バイマテリアルEX湿度センサ
円形の目盛上段が温度計、下段が湿度計となっております。
※バイメタル式(熱膨張を利用した方式)の為、電源は不要です。(詳しくはPDF資料をご参照ください)

代替品

	品番 EA728EB-41 **コメント**

株式会社エスコ
大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号　06-6532-6226（代表）
© 2018 ESCO Co.,Ltd.