品番：EA729DW-30

品名：G 3/8"/ 75mm/0- 30KPa 微圧計

販売価格	7,900円（税抜）／ 8,690円（税込）			
カタログ価格	7,900円（税抜）／8,690円(税込)			
在庫数	最新在庫：0　（2025/12/15 00:13現在）			
商品入数	1	販売単位	個	
カタログページ	0766ページ			



仕様

圧力	0～30kPa	精度	±2.5%F.S.（フルスケール）
使用温度	5～40℃	使用流体	水、空気、油など
保護等級	IP30相当	直径	75mm
接続	G3/8”	重量	303g
材質	接続部：SUS304 チャンバー：C5191P ケース：SUS304		
0調整機能付き			
受圧素子にチャンバー（波板を2枚合わせたもの）を使用			
高層ビルや半導体製造ラインの空調管理、クリーンルームなどの低圧力での測定に			
※金属を汚染する腐食性ガス（塩素）などや酸性溶媒などには使用しないでください。			
※屋外での使用は不可			

株式会社エスコ
大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号　06-6532-6226（代表）
© 2018 ESCO Co.,Ltd.