品番：EA729DZ-10

品名：R 1/4"/ 0- 10MPa デジタル圧力計

販売価格	85,700円（税抜）／ 94,270円（税込）			
カタログ価格	85,700円（税抜）／94,270円(税込)			
在庫数	最新在庫：2　（2025/10/17 02:25現在）			
商品入数	1	販売単位	個	
カタログページ	0766ページ			



仕様

圧力	0～10MPa	接続	R1/4”
直径	82.5mm	表示器	LCD（表示高さ12.7mm）
材質	接続部：SUS316L ケース：ABS樹脂（黒） フロントパネル：PET樹脂	重量	約220g
電源	単4電池×2本（付属）	精度	±1%F.S ±1digit
許容過負荷	150%F.S.	表示変換速度	0.1、0.3、0.5、1sec
温度影響	±0.04%F.S./℃（ゼロ点、スパン）	使用温湿度範囲	-20～70℃、35～85%RH%（氷結・結露不可）
防水保護等級	IP65相当	機能	・バックライト ・オートゼロ ・ピークホールド ・表示変換速度切替 ・オートパワーオフ ・オーバーレンジ表示 ・ローバッテリー表示
使用流体	水、空気、油など	表示周期	125ms/250ms/500ms/1s/2s/5s/10sから選択可能
ピークホールド応答性	170ms	連続動作時間	約800時間(表示周期1Sの場合)
ピークホールド機能付で圧力ラインの最大値が測定可能			

※金属を汚染する腐食性ガス（塩素）などや酸性溶媒などには使用しないでください。
注意：付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入ください。

株式会社エスコ
大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号　06-6532-6226（代表）
© 2018 ESCO Co.,Ltd.