品番：EA733AK-2

品名：Co2濃度計(三色表示)

販売価格	9,690円（税抜）／ 10,659円（税込）		
カタログ価格	9,690円（税抜）／10,659円(税込)		
在庫数	最新在庫：2　（2024/05/15 02:51現在）		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	0796ページ		

仕様

メーカー	シンワ測定	型番	78976
測定項目	CO2	サイズ	57(W)×43(W)×92(H)mm
重量	125g	測定範囲	三色表示 0～999ppm：緑 1，000～1，999ppm：黄 2，000ppm以上：赤
使用温湿度	温度：0～50℃ 湿度：0～85%	保管温湿度	温度：-10～60℃ 湿度：0～85%
測定間隔	30秒	電源	USB　DC　5V　300mA以上 または、アルカリ単4乾電池×3本(テスト用付属)
材質	本体：ABS樹脂	付属品	USB（Type-A-micro　Type-B）ケーブル ※付属の電池は屋外補正用です。
用途	家庭、オフィス、飲食店などの室内の換気の目安に。		
付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。			
二酸化炭素濃度を、ランプの色でお知らせします。			
二酸化炭素以外のガスなどに反応しない光学式センサー、NDIR式を採用しました。			

精度に不安を感じたらすぐに直せる補正機能付です。
そのまま置いても、フック穴で壁に掛けても使用できます。
表示部の色が変わるタイミングでブザーが鳴ります。

株式会社エスコ
大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号　06-6532-6226（代表）
© 2018 ESCO Co.,Ltd.