

マルチメディアスピーカー 取扱説明書



この度は、マルチメディアスピーカー「MM-SPL6BKN」(以下本製品)をお買い上げいただき誠にありがとうございます。この取扱説明書では、本製品の使用方法や安全にお取扱いいただくための注意事項を記載しています。ご使用前によくご覧ください。読み終わったあとこの取扱説明書は大切に保管してください。

最初にご確認ください

お使いになる前に、セット内容がすべて揃っているかご確認ください。万一、足りないものがありましたら、お買い求めの販売店にご連絡ください。

セット内容

- ①スピーカー 1台 ②取扱説明書・保証書(本書) 1部

本取扱説明書の内容は、予告なしに変更になる場合があります。最新の情報は、弊社WEBサイト(<https://www.sanwa.co.jp/>)をご覧ください。

デザイン及び仕様については改良のため予告なしに変更することがあります。本書に記載の社名及び製品名は各社の商標又は登録商標です。

サンワサプライ株式会社

絵文字の意味

- 警告** 人が死亡または重傷を負うことが想定される危害の内容
- 注意** 人がけがを負う可能性、または物的損害の発生が想定される内容
- !** 注意していただきたい内容

警告

- <内部を開けないでください>**
 - 内部を開けますと、故障や感電事故の原因になります。内部に触れることは絶対にしないでください。また、内部を改造した場合の性能の劣化については保証いたしません。
- <内部に異物を入れないでください>**
 - 内部に燃えやすいものや、金属片が入った場合、水などの液体がかかった場合は、接続しているコードを抜き、お買い上げいただいた販売店又は弊社にご相談ください。そのままご使用になりますと火災や故障および感電事故の原因になります。
- <接続コードを傷つけないでください>**
 - コードを傷つけたままご使用いただくこと火災・感電の原因となります。
- <落雷について>**
 - 雷がなっているときに本製品に触れないでください。落雷により感電する恐れがあります。
- <セットを移動するときは>**
 - 接続しているコードの断線やショートを防ぐため他の機器との接続コードを取外してから動かしてください。火災や感電、製品が破損する恐れがあります。
- <他の機器とセットするときは>**
 - 各機器の電源がOFFになっていることを確認してください。また、セットのボリュームを0にしてから行ってください。最大音量になっていると突然大きな音が出て聴力障害の原因になる場合があります。

注意

- <無理な力を加えない>**
 - スイッチには、無理な力を加えないでください。
- <お手入れについて>**
 - ときどき柔らかい布で乾拭きしてください。シンナー、ベンジン、アルコール、化学薬品を使用すると表面が傷れたり、外装ムラになることがありますので絶対に使用しないでください。また、スプレー式の殺虫剤、芳香剤、消臭剤などもかからないよう注意してください。

スピーカーの防磁機能について

このスピーカーは、防磁タイプになっています。通常のスピーカーは、テレビやモニターなどに近づくことで、画面に色ムラなどが発生する場合がありますが、このスピーカーシステムはテレビやモニターなどへの近接設置が可能です。ただし、設置のしかたによっては、画面に色ムラなどが生じることがあります。その場合はテレビやモニターからスピーカーを離し、テレビの電源を切り、15分~30分の時間をおいて、テレビの電源を入れなおしてください。テレビの自己消磁機能によって、正常な画面に戻ります。その後も、画面に影響が発生する場合には、スピーカーをさらにテレビから離して使用してください。

1.仕様


実用最大出力	20W (10W+10W)	入力端子	ステレオミニプラグ(3.5mm)
周波数特性	20~100,000Hz	電源	内蔵
スピーカー形式	バスレフ式フルレンジ 2.5インチ(直径63.5mm)	外形寸法	W90xD159xH119mm
スピーカーサイズ	2.5インチ(直径63.5mm)	重量	1420g
ツイーターサイズ	1.0インチ(直径25.4mm)	ケーブル長	スピーカー間ケーブル約1.5m (RCAピンジャック含む) PC接続ケーブル約1.5m (3.5mmプラグ含む) 電源コード約1.5m(コード含む)
インピーダンス	4Ω		

2.特長

- 実用最大出力20Wのハイパワーと奥行きのあるハウジングで広がりのある音を再現できる2chマルチメディアスピーカーです。
- 高音再生専用のツイーターを搭載し、透明感に優れた超高音の美しいサウンド再生を可能にします。
- 深みのある低音域から、自然で安定した中音域を再生する2.5インチのウーファユニットを搭載しています。
- 操作性の高い大型スイッチ類を採用しており、BASS(低音)、TREBLE(高音)、ボリュームの調節が可能です。視聴環境や音源により細かく調整ができます。
- 前面に外部入力(AUX)ジャックを搭載しメイン音声はパソコン側に接続したまま、スマートフォンやMP3プレーヤーを接続し手軽に出力することができます。
- デスク上から人の耳へ素直に音を届けるため、スピーカーユニットの角度がやや上向き加減になるよう設計しました。小さな音量でもはっきりと明確に聞き取ることができます。
- 深夜や周りに気を使う環境にも便利なヘッドホンジャックを搭載しています。
- 重厚感とスタイリッシュな雰囲気を出すヘアライン加工を施したアルミ製パネルを使用しています。
- 左右のスピーカー間はRCAピンジャックケーブルのセパレート式になっており、市販のRCAピンジャック延長ケーブルで延長することができます。
- テレビの近くに置いても影響が出ない防磁型です。
- アンプ内蔵でヘッドホンを出力端子やパソコンの音声端子につなぐだけで音楽を楽しめます。
- 電源内蔵なのでコンセント周りをすっきりと配線できます。

3.接続例

- ① ボリューム・パワーオンスイッチ
- ② TREBLE(高音)コントロール
- ③ BASS(低音)コントロール
- ④ LED
- ⑤ 外部入力(AUX)ジャック
- ⑥ ヘッドホンジャック
- ⑦ 右スピーカー
- ⑧ 左スピーカー
- ⑨ ツイーター
- ⑩ スピーカー間ケーブル(RCAピンジャック)…約1.5m
- ⑪ 電源コード…約1.5m
- ⑫ PC接続ケーブル…約1.5m



4.保証規定

- 1)保証期間内に正常な使用状態でご使用の場合に限り品質を保証しております。万一保証期間内で故障がありました場合は、弊社所定の方法で無償修理いたしますので、保証書を製品に添えてお買い上げの販売店までお持ちください。
- 2)次のような場合は保証期間内でも有償修理になります。
 - (1)保証書をご提示いただけない場合。
 - (2)所定の項目をご記入いただけない場合、あるいは字句を書き換えられた場合。
 - (3)故障の原因が取扱以上の不注意による場合。
 - (4)故障の原因がお客様による輸送・移動中の衝撃による場合。
 - (5)天災地災、ならびに公害や異常電圧その他の外部要因による故障及び損傷の場合。
 - (6)譲渡や中古販売、オークション、転売などでご購入された場合。
- 3)お客様ご自身による改造または修理があったと判断された場合は、保証期間内での修理もお受けいたしかねます。
- 4)本製品の故障、またはその使用によって生じた直接、間接の損害については弊社はその責を負わないものとします。
- 5)本製品を使用中に発生したデータやプログラムの消失、または破損についての補償はいたしかねます。
- 6)本製品は医療機器、原子力設備や機器、航空宇宙機器、輸送設備や機器などの人命に関わる設備や機器、及び高度な信頼性を必要とする設備や機器やシステムなどへの組み込みや使用は意図されておりません。これらの用途に本製品を使用され、人身事故、社会的障害などが生じても弊社はいかなる責任も負いかねます。
- 7)修理ご依頼品を郵送、またはご持参される場合の諸費用は、お客様のご負担となります。
- 8)保証書は再発行いたしませんので、大切に保管してください。
- 9)保証書は日本国内においてのみ有効です。

保証書		サンワサプライ株式会社
型番: MM-SPL6BKN	シリアルナンバー:	
お客様・お名前・ご住所・TEL		
販売店名・住所・TEL		
担当者名	保証期間 6ヶ月	お買い上げ年月日 年 月 日

最新の情報はWEBサイトで <https://www.sanwa.co.jp/>



**本製品の詳細情報は
こちら!**
スマホで
読み込むだけで
簡単にアクセス!



弊社サポートページはこちら!
■サポート情報 ■Q&A(よくある質問)
■ソフトダウンロード ■各種対応表
など、最新情報を随時更新しています。

ご購入、ご不明な点などがありましたら、ぜひ一度弊社WEBサイトをご覧ください。

本取扱説明書の内容は、予告なしに変更になる場合があります。最新の情報は、弊社WEBサイト(<https://www.sanwa.co.jp/>)をご覧ください。

サンワサプライ株式会社

Ver.1.0

岡山サブライセンター / 〒700-0825 岡山県岡山市北区田町1-10-1 TEL:086-223-3311 FAX:086-223-5123
 東京サブライセンター / 〒140-8566 東京都品川区南大井6-5-8 TEL:03-5763-0011 FAX:03-5763-0033
 札幌営業所 / 〒060-0808 札幌市北区北八条西4-1-1 パストラルビル8B TEL:011-611-3450 FAX:011-716-8990
 仙台営業所 / 〒983-0852 仙台市宮城野区福岡1-6-37 TMビルTEL TEL:022-257-4638 FAX:022-257-4633
 名古屋営業所 / 〒453-0014 愛知県名古屋市中区則武1-16-18 CLUE MIEKI TEL:052-453-2031 FAX:052-453-2033
 大阪営業所 / 〒532-0013 大阪市淀川区豊崎4-5-36 ONE'S 新大阪スクエア TEL:06-6395-5310 FAX:06-6395-5315
 福岡営業所 / 〒812-0011 福岡市博多区博多駅前4-3-3博多八百治ビル TEL:092-471-6721 FAX:092-471-8078

CB/BA/NSDaNo