品番：EA742HB-11

品名：熱電対]温度データロガー

販売価格	38,500円（税抜）／ 42,350円（税込）			
カタログ価格	38,500円（税抜）／42,350円(税込)			
在庫数	最新在庫：1　（2025/12/16 00:41現在）			
商品入数	1	販売単位	台	
カタログページ	0816ページ			

仕様

メーカー	日置電機（HIOKI）	型番	LR5021
仕様	本体のみ	測定範囲(2ch)	−40～800℃
分解能	0.1℃（−40～200℃）、1℃（−40～800℃）	精度	±1℃（−40～800℃）
測定間隔	1/2/5/10/15/20/30秒 1/2/5/10/15/20/30/60分	記録容量	最大60,000データ 統計値記録: 15,000データ/ch
記録モード	瞬時値記録: 記録間隔ごとの瞬時値を記録 統計値記録: 1秒間隔で測定し記録間隔ごとの瞬時値/最大/最小/平均値を記録	記録方法	ワンタイム: メモリフル時記録停止 エンドレス: メモリフル時古いデータから削除して上書き保存 本体キー操作または予約時刻で開始 本体キー操作または予約時刻で停止,またはメモリフル時自動停止 (ワンタイム記録にて)
使用可能範囲	0～50℃、80%RH以下	インターフェース	通信アダプタまたはデータコレクタと赤外線通信
電源	単3電池×2本（付属）	電池寿命	約1年(記録間隔1分,画面省電力モード,瞬時値記録,20℃環境にて) 約1か月(記録間隔1秒,画面省電力なし,瞬時値記録,20℃環境にて)
サイズ	79(W)×37(D)×60(H)mm	重量	160g(電池含む)
その他機能	常に1回前の記録データをバックアッ	防じん防水性	なし

	プ, 電池消耗時も記録データ/設定条件をバックアップ, 電池交換時に記録動作と時計を約30秒間保持		
付属品	取扱説明書×1,操作ガイド×1		

別売データ収集器（EA742H-1･-2）を使ってPCにデータを転送可能。
K熱電対専用の2チャネル温度計測
設置スペースを気にしない小型軽量ポケットサイズ
一目で分かりやすい2チャネル表示
記録を停止しないでPCにデータ転送可能（別売りオプションが必要）
記録しながら電池交換 (電池を外しても約30秒間は記録を継続)
大容量の内部メモリ (1chあたり60000データ)
電池がなくなっても測定データは消えません。
万が一の誤操作でも安心 (一つ前の記録データをバックアップ)

株式会社エスコ
大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号　06-6532-6226（代表）
© 2018 ESCO Co.,Ltd.