品番：EA742MK-35

品名：デジタル熱中症指数計

販売価格	2,900円（税抜）／ 3,190円（税込）		
カタログ価格	2,900円（税抜）／3,190円(税込)		
在庫数	最新在庫：81　（2025/09/18 14:54現在）		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0821ページ		



仕様

メーカー	エー･アンド･デイ	型番	AD-5689
測定項目	熱中症指数（WBGT）、温度、湿度	測定範囲	熱中症指数：0～60℃、 温度：0～50℃、 湿度：20～90%RH
分解能	熱中症指数：1℃ 温度：0.1℃ 湿度：1%RH	精度	温度：±1℃(10.0～39.9℃)、±2℃(0.0℃～9.9℃、40.0℃～50.0℃) 湿度：±5%RH(30～69%RH)、±10%RH(20%RH～29%RH、70%RH～90%RH)25℃時
機能	熱中症指数(WBGT)危険度ランク表示(注意、警戒、厳重警戒、危険の4つ)、熱中症指数アラーム(28℃または31℃)	電源	CR2032×1個（付属）
サイズ	50(W)×14(D)×55(H)mm	重量	25g(電池含む)
表示項目	熱中症予防指針、熱中症指数、温度、湿度	表示範囲	温度：0.0～60.0℃ 湿度：10%RH～99%RH 熱中症指数：0℃～60℃
電池寿命	約3ヶ月(アラーム動作なし)	センサ	温度：バンドギャップ式 湿度：静電容量式
サンプリング	20秒毎	熱中症指数上限アラーム	厳重警戒(28℃～30℃)、危険(31℃以上)

アラーム音量	約70dB(10cm離れて)	材質	本体、スイッチ、スタンド、電池フタ:ABS樹脂 ネームプレート:アクリル(PMMA)
動作環境	0～50℃/10%RH～90%RH(結露しないこと)	保存環境	−10～55℃/0%RH～95%RH (結露しないこと)
付属品	ストラップ、取扱説明書		

労務環境の安全管理に。作業現場、工場などで
ストラップ付（壁掛け、卓上も可）
熱中症指数(WBGT)のアラームをLEDとブザーでお知らせします。
熱中症指数が28℃または31℃に達すると、自動的にアラームが作動します。（ブザー音のオン・オフスイッチ付）
熱中症指数（WBGT）、温度、湿度を一度に表示
暑熱環境の危険ランクを4段階表示
熱中症指数（WBGT）とはISO7243/JIS Z 8504で規定される国際基準で、熱中症を含む暑熱環境における人が受ける熱ストレスを評価する指数です。
注意:付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入ください。

代替品

	品番 EA742MK-40 **コメント**

株式会社エスコ
大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号　06-6532-6226（代表）
© 2018 ESCO Co.,Ltd.