品番：EA742MK-36

品名：デジタル熱中症指数計

販売価格	8,000円（税抜）／ 8,800円（税込）		
カタログ価格	8,000円（税抜）／8,800円(税込)		
在庫数	最新在庫：38　（2025/08/14 10:52現在）		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	0821ページ		

仕様

メーカー	エー･アンド･デイ	型番	AD-5686
測定項目	熱中症指数(WBGT)、温度、湿度（相対湿度）	測定範囲	WBGT指数：0～60℃、 温度：0℃～50.0℃（最小表示：0.1℃）、 相対湿度：20%RH～90%RH（最小表示：1%RH）
分解能	熱中症指数：0.1℃、温度：0.1℃、相対湿度：1%RH	測定精度	温度：±1℃(10.0℃～39.9℃)、±2℃(0℃～9.9℃、40.0℃～50.0℃)、 相対湿度：±5%RH(30%RH～69%RH)、±10%RH(20%RH～29%RH、70%RH～90%RH)、25℃時
熱中症指数アラーム設定範囲	21.0～60.0℃(0.5℃刻みで設定可能)	電源	単3電池×3本(付属)
サイズ	108(W)×28(D)×133(H)mm	重量	240g(電池含む)
表示項目	おまかせモード：熱中症指数または乾燥指数/温度/相対湿度/時刻 熱中症指数モード：熱中症指数/温度/相対湿度/時刻 乾燥指数モード：乾燥指数/温度/相対湿度/時刻	表示範囲	温度：−9.9～60℃ 湿度：10～99%RH 熱中症指数：0.0～60.0℃ 乾燥指数：1.0～99.9g/m3
時計精度	1分以内/月	乾燥指数下限アラーム	マニュアルモード： 1～30g/m3（0.1g/m3刻みで設定可能）

			アラームオフも可能。
温度上限/下限アラーム	0～50℃（0.5℃刻みで設定可能）	湿度上限/下限アラーム	20%RH～90%RH（1%RH刻みで設定可能）
センサ	温度：バンドギャップ式 湿度：静電容量式	サンプリング	20秒毎
ブザー音量	約75dB(30cm離れて)	電池寿命	約1年（アルカリ電池使用、アラーム動作なしの場合）
動作環境	0℃～50℃/10%RH～90%RH(ただし、結露しないこと)	保存環境	−10℃～55℃/0%RH～95%RH(ただし、結露しないこと)
材質	本体・スイッチ・スタンド・電池ふた：ABS ネームプレート：アクリル（PMMA）		
季節性インフルエンザ対策に、熱中症対策に、労働衛生管理、家庭の健康管理に			
壁掛と卓上の2通りの設置が可能			
乾燥指数（絶対湿度）/熱中症指数（WBGT）、温度、湿度を一覧表示			
温度・相対湿度の上限と下限アラームが設置可能			
暑熱環境の危険ランクを4段階表示			
インフルエンザの危険ランクを2段階表示			
選べる3つのモード(乾燥指数モード、熱中症指数モード、おまかせモード)			
屋内型			
注意：付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入ください。			

株式会社エスコ
大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号　06-6532-6226（代表）
© 2018 ESCO Co.,Ltd.