品番：EA743FA

品名：マルチ環境計測器

販売価格	41,900円（税抜）／ 46,090円（税込）			
カタログ価格	41,900円（税抜）／46,090円(税込)			
在庫数	最新在庫：1　（2025/12/14 21:55現在）			
商品入数	1	販売単位	台	
カタログページ	0815ページ			

仕様

メーカー	FUSO	型番	LM-8102
測定項目	騒音、風速、照度、温度、湿度	測定単位	騒音：dB 風速：m/s、km/h、mile/h、knot 照度：Lux、Ft-cd 温度：℃ 湿度：%RH
騒音測定範囲	35～130dB	風速測定範囲	0.4～30m/s 1.4～108.0km/h 0.9～67.0mile/h 0.8～58.3knot
照度測定単位	0～2200/1800～20000Lux 0～204.0/170～1860Ft-cd	温度測定範囲	0～50℃
湿度測定範囲	10～95%RH	分解能	騒音：0.1dB 風速：0.1m/s・km/h・mile/h・knot 照度：1/10Lux・0.1/1Ft-cd 温度：0.1℃ 湿度：0.1%RH
精度	騒音：±1.4dB(94dB、1kHz) 風速：±3%FS(20m/s以下)、±4%FS(20.1m/s以上) 照度：±5%rdg±8dgt 温度：±1.2℃ 湿度：±4%RH：70%RH未満、±(4%rdg+1.2%RH)：70%RH以上	機能	K熱電対温度測定(センサー別売)、データホールド、最大・最小値表示、オートパワーオフ、データ通信(ソフト・ケーブル別売)

電源	単4電池×6本（付属）	サイズ	70(W)×34(D)×248(H)mm
重量	335g(電池含む)	ディスプレイ	4桁液晶ディスプレイ
使用環境	0～50℃、0～80%RH	付属品	防風スクリーン、キャリングケース
RS-232C出力端子付			
K熱電対温度測定(センサー別売)は、EA701BA-61～-72からお選びください。			
1台で温度、湿度、照度、風速、騒音の5つの測定が可能			
RS-232C通信機能搭載（ソフト、通信ケーブル別売）			
データホールド機能搭載（Max.Min）			
注意：付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入ください。			

株式会社エスコ
大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号　06-6532-6226（代表）
© 2018 ESCO Co.,Ltd.