品番：EA758C-712

品名：[充電式] LEDライト

販売価格	62,100円（税抜）／ 68,310円（税込）		
カタログ価格	62,100円（税抜）／68,310円(税込)		
在庫数	最新在庫：1　（2025/07/31 14:29現在）		
商品入数	1	販売単位	ST
カタログページ	0869ページ2103ページ		

バッグ付で持ち運びにも便利です。

仕様

メーカー	パナソニック	型番	EZ37C3※ESCOオリジナルセット品
セット内容	作業灯＋18Vバッテリー＋充電器＋バッグ	電圧	14.4/18V
作業灯サイズ	125×312×96(H)mm	重量	610g(本体のみ)
充電器	100V	バッグサイズ	400×125×230(H)mm
明るさ	1500ルーメン	連続点灯(時間)	14.4V(2.0Ah) 強：約1.1時間、中：約2.2時間、弱：約9時間 18V(5.0Ah) 強：約3.4時間、中：約7.2時間、弱：約30時間
吊り下げ可能なフック付。			
発光面2面タイプ			
2方向照射、両面集中照射、天吊り設置可能。			
明るさ切替可能(3段階)			
前方だけでなく、180度ワイドに照らします。			
ライトのハンドルは360°回転します。			
バッテリー・充電器はEA813P-22			

株式会社エスコ
大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号　06-6532-6226（代表）
© 2018 ESCO Co.,Ltd.