# 品番：EA758C-73

# 品名：[充電式] 作業灯・本体/LED

| | | | |
|---|---|---|---|
| 販売価格 | 26,700円（税抜）／ 29,370円（税込） | | |
| カタログ価格 | 26,700円（税抜）／29,370円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫：1　（2025/12/14 02:04現在） | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 |
| カタログページ | 0840ページ2103ページ | | |

**仕様**

| | | | |
|---|---|---|---|
| メーカー | ボッシュ | 型番 | GLI18V-2200C |
| ※注意※ | バッテリー・充電器は別売です。 | 仕様 | 本体のみ（バッテリー・充電器（別売）） |
| バッテリー | 14.4Vまたは18V | 照度 | 強・弱 |
| 明るさ(ルーメン) | 強：2200、弱：950 | 連続点灯時間 | 弱：約95分、強：約40分 |
| 電球 | LED球 | サイズ | 187×69×292（H）mm |
| 重量 | 1.6kg（本体のみ） | 付属品 | 防水カバー |
| 使用温度範囲 | 0～45℃ | 保管温度範囲 | −20～50℃ |
| 防塵・防水性能 | IP64 | | |

コードレス投光器

リチウムイオン18V、14.4V両対応

スマホと繋がるコネクト機能、タイマー設定、リモートON・OFF、2段階の明るさ設定、5段階の角度調節可能。

IP64規格に適合した耐久性の優れたバッテリーカバーを装備し、防滴・防じん性能を発揮

三脚に取付可能（5/8”取付穴径）

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号　06-6532-6226（代表）
© 2018 ESCO Co.,Ltd.