品番：EA758RW-38

品名：[単3x3本] ﾍｯﾄﾞﾗｲﾄ/LED(強･中･弱･点滅)

販売価格	3,960円（税抜）／ 4,356円（税込）		
カタログ価格	3,960円（税抜）／4,356円(税込)		
在庫数	最新在庫：113　（2025/07/18 07:49現在）		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	2093ページ		



ブースト機能内蔵、スイッチを押し続けると最大級の明るさで照射できます

仕様

光源	チップ型LED1灯、SMDLED2灯	照射パターン	ツインビーム（前方）
明るさ	【メイン灯】 強：400ルーメン 中：200ルーメン 弱：40ルーメン ブースト：720ルーメン フラッシュ：400ルーメン SOS点滅：400ルーメン 【サブ灯】150ルーメン 【メイン灯・サブ灯同時点灯】480ルーメン	電池寿命(連続点灯時間)	【メイン灯】 強：約10時間 中：約16時間 弱：約60時間 フラッシュ：約50時間 SOS点滅：約50時間 【サブ灯】約24時間 【メイン・サブ同時点灯】約6時間
照射距離	【メイン灯】 強：260m 中：130m 弱：30m フラッシュ：260m SOS点滅：260m 【サブ灯】80m	サイズ	47×55×40mm
重量	150g	防水性能	IP65

ベルト幅	25mm	使用電池	単3×3本(付属)
付属品	布バンド、ラバーバンド、ヘルメットクリップ		

最大720ルーメンのブースト機能搭載!3段階調光の集光メイン灯+散光サブ灯のヘッドライト
ブースト機能内蔵、スイッチを押し続けると最大級の明るさで照射できます。
メイン灯サブ灯はそれぞれ個別スイッチ式なので独立操作が可能、また同時点灯も可能です
スマートスイッチ機能…ご利用の明るさで一定時間使用後(約2秒)、もう一度スイッチを押すとすぐに「OFF」になります。
ブースト機能…点灯中にスイッチを押し続けることで、最大級の明るさを発揮するブーストモードに切り替わります。
ヘッド角度調整可能
照射角固定・ツインビーム(前方)タイプ。 照射部分に異なる性質のLEDを2種類搭載しており、ノーマル→ワイド→ノーマル&ワイド(同時照射)等の切替が可能なモデル。

代替品

	品番 EA758RX-7C **コメント** 違い:ﾒｰｶｰ、明るさ、デザイン

株式会社エスコ
大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号　06-6532-6226(代表)
© 2018 ESCO Co.,Ltd.