品番：EA758SB-21Y

品名：[単3x4本] ﾌﾗｯｼｭﾗｲﾄ/LED(防爆構造・黄/黒)

販売価格	7,640円（税抜）／ 8,404円（税込）		
カタログ価格	7,640円（税抜）／8,404円(税込)		
在庫数	最新在庫：182　（2025/12/17 15:14現在）		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0170ページ2089ページ		

照射時間155時間の長寿命タイプ

仕様

メーカー	ストリームライト（STREAM LIGHT）	型番	68200
商品名	PROPOLYMER	使用電池	単3電池×4本(別売)
照射パターン	ノーマルビーム（固定）	明るさ	67ルーメン(固定)
連続点灯時間	約155時間	光源	高輝度白色LED（7灯）
材質	本体：樹脂 レンズ：ポリカーボネート	サイズ	φ41×165mm
重量	178g(電池含)	カラー	イエロー
防滴仕様			
照射時間155時間の長寿命タイプ			
ストラップ付			
UL規格適合品:Class Ⅰ,Div.1,Groups C,D; Class Ⅰ,Div.2,Groups A,B,C,D; Class Ⅱ,Div.2,Groups F,G; Class Ⅲ,T3C			
●UL規格…UL（Underwriters Laboratories）規格に準拠した製品。アメリカの非営利試験機関が作成した工業製品の安全基準をUL規格と称しています。UL規格は、建築材料、防火用機器、耐火製品、認定部品、電気機器、防爆電気機器等の10分野について安全規格を制定し、安全規格の最高権威として信頼されております。			

防爆構造（日本国内での防爆規格は取得しておりません。）	
照射角固定・ノーマル照射タイプ。 比較的中心部の光量が強く、バランスの取れた標準モデル。	

株式会社エスコ
大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号　06-6532-6226（代表）
© 2018 ESCO Co.,Ltd.