品番：EA758SD-82

品名：[単3x2本] ﾌﾗｯｼｭﾗｲﾄ/LED(防爆構造/ﾌﾞﾗｯｸ)

販売価格	8,690円（税抜）／ 9,559円（税込）		
カタログ価格	8,690円（税抜）／9,559円(税込)		
在庫数	最新在庫：0　（2025/08/03 18:48現在）		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ			



カタログ訂正　24/04/30 光源の訂正。誤：白色LED球、正：C4スーパーLED球(1018 No.55)

前方と足元を同時に照らすことができます。

仕様

メーカー	ストリームライト（STREAM LIGHT）	型番	67753
商品名	DUALIE	使用電池	単3電池×2本(付属)
カラー	ブラック	明るさ	ノーマル ワイド 同時照射
ルーメン	ノーマル：115 ワイド：115 同時照射：175	電池寿命(時間)	ノーマル：24 ワイド：24 同時照射：15
照射パターン	ツインビーム（2方向）	耐衝撃性	2m
照射距離	ノーマル：111m ワイド：17m	光源	C4スーパーLED
サイズ	φ34×155mm	重量	111g(電池含)
材質	本体：耐腐食性ポリマー樹脂	防水性能	IPX4

	レンズ：ポリカーボネート(傷防止コーティング)		

前方と足元を同時照射で死角をなくし、滑りや転倒を防ぐのに役立ちます
前方、足元それぞれスイッチが独立しているため、片方のみ、前方・足元の同時照射が可能です。
クリップ付きのため、胸ポケットなどに留めることでハンドフリーライトとしても使用できます。
端部にマグネット付で金属面に固定してフリーハンドで作業ができます。
SGS認証 Class I，II，Division 1，Groups A，B，C，D，E，F，G Class III; CL I，ZN 0，IIC; Exia; T-Code: T4
IECEx規格適合品
防爆構造（日本国内の防爆規格は取得しておりません。）
照射角固定・ツインビーム（2方向）タイプ。 異なる性質のLEDを2ヶ所に搭載しており、前方照射（ノーマル）→下方照射（ワイド）→前方＆下方（同時照射）等の切替が可能なモデル。
注意：付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入ください。

代替品

	品番　EA758SD-81 **コメント**　色：黒・黄

株式会社エスコ
大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号　06-6532-6226（代表）
© 2018 ESCO Co.,Ltd.